

Cable de 2m Lightning a USB en Ángulo Acodado - Certificado MFI - Adaptador USB a Lightning - Blanco

Product ID: RUSBLTMM2MWR



Este cable Lightning a USB en ángulo soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. El conector Lightning en ángulo le permite acceso fácil a sus dispositivos móviles, incluso durante la carga, y su mayor longitud resulta ideal para evitar las limitaciones debidas a la distancia.


Fabricado para su uso diario

Gracias al revestimiento de fibra Kevlar® de aramida, este duradero cable Lightning está protegido contra la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes, lo cual le permite ser flexible sin que se estire demasiado.



Características importantes del cable

- 1. La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
- 2. Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- 3. Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar y blindaje trenzado
- 4. El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables



Flexible reductor de tensión

Fabricado para evitar que el conector se separe del recubrimiento del cable, el moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.



Características importantes del conector

- 1. El conector Lightning proporciona 12W para carga de sus dispositivos iOS
- 2. El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- 3. El reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180 grados

El modelo RUSBLTMM2MWR es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.



Certifications, Reports and Compatibility



Made for



iPhone | iPad

Applications

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning
- Ahora es posible mandar mensajes de texto, trabajar o disfrutar de videojuegos sin estorbo del cable
- De fácil acceso en modo vertical y horizontal

Features

- Cargue sus dispositivos con un cable diseñado para no estorbar y fabricado para soportar su rutina diaria.
- A prueba de tensión debida a tiranteces frecuentes, este cable Lightning está reforzado con fibra de aramida.
- El reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.
- Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning con certificado Mfi y suave revestimiento TPE.
- Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos.

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	2 in [5 cm]
	Ancho del Producto	5.3 in [135 mm]
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Color	Blanco
	Estilo de Conector	En ángulo
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
	Peso del Producto	1.6 oz [45 g]
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	3 in [75 mm]
	Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Lightning de 2m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.