

# Juniper RX-70KM-SFP-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-ZX

Product ID: RX70KMSFPST



RX70KMSFPST är a Juniper RX-70KM-SFP-kompatibel Fiber SFP-sändarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över Fiber-kabel för 1000Base-ZX-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 70 km.

## Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1550nm
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 1 Gbps
- **Typ:** Enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 70 km
- **MEDELTID MELLAN FEL (MTBF):** 53,972,659 timmar
- **Strömförbrukning:** < 1.0 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Y

Denna SFP Fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

### **StarTech.com SFP:er**

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Features

- 100 % kompatibilitet med Juniper RX-70KM-SFP garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

	Warranty	Lifetime
<b>Hårdvara</b>	Compatible Brand	Juniper®
<b>Prestanda</b>	Maximal dataöverföringshastighet	1.25 Gbps
	Våglängd	1550nm
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - SFP-plats Kontakt
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
<b>Utseende</b>	Produktbredd	0.6 in [14 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktlängd	2.6 in [65 mm]
	Produktvikt	2.5 oz [72 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	2.8 oz [80 g]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	9.1 in [230 mm]
	Package Width	8.1 in [207 mm]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - SFP Transceiver
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Maximalt överföringsavstånd	70 km (43.5 mi)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.