

# Gabinete USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA de 3.5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en Caliente - de Metal

Product ID: S351BMU33ET



Esta caja eSATA para unidades de DD SATA de 3.5" resulta perfecta para personal de oficinas, instalaciones del gobierno, centros médicos o cualquier otro que requiera rápido y fácil acceso a sus archivos y datos importantes. Solución ideal si necesita acceder fácilmente a sus datos o necesita hacer copias de seguridad, archivar o recuperar datos y contenido multimedia.

## Varias opciones de conectividad

La caja de unidad de disco duro externo es compatible con USB 3.0 (también conocido como USB 3.1 Gen 1), así como eSATA, lo cual permite el acceso a sus datos a través de la interfaz que prefiera. Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando se conecta a través de eSATA, la caja para disco duro admite velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6Gbps.

Para compatibilidad universal, la caja se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, además de compatibilidad con UASP. La caja para DD le permite conectar un disco duro SATA III (6Gbps), pero también es compatible con SATA I y II.

### **Fácil de utilizar**

La caja de unidad de disco duro le permite el intercambio de unidades como sea necesario, gracias al diseño sin charola. La caja se configura y se utiliza de forma sencilla, gracias a la funcionalidad plug-and-play. También incluye un indicador LED que muestra el encendido y la actividad.

### **Diseño compacto que armoniza maravillosamente con su Mac o computador**

El diseño elegante y compacto de esta caja de unidad de disco duro resulta perfecto para armonizar con su Mac o computador. Ocupa un espacio mínimo y funciona de forma silenciosa, sin ventilador, a fin de permitir que el usuario se concentre en lo realmente importante.

El modelo S351BMU33ET está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento
- Sustitución en caliente de unidades mediante una sola caja, en lugar de utilizar dos cajas independientes
- Permite actualizar una caja para disco duro USB 2.0 en uno más rápido con conexión USB 3.0
- Permite compartir archivos grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin necesidad de usar una red
- Solución perfecta para profesionales creativos, oficinas de empresas o del gobierno, personal de centros médicos, ejecutivos de ventas, profesores, así como investigadores científicos que requieren acceso a datos y ficheros importantes

## Features

- Intercambie de forma fácil unidades, como sea necesario, gracias al diseño sin bandeja
- Acceda de forma rápida a sus ficheros importantes, gracias a esta caja extraíble de unidad de DD SATA de 3,5"
- Acceda a sus ficheros a través de la interfaz que prefiera, gracias a la compatibilidad con USB 3.0 y eSATA
- Compatibilidad con 4Kn
- Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)
- Compatibilidad con SMART
- Compatibilidad con TRIM
- Fácil configuración, gracias a la funcionalidad plug-and-play
- Índice de inserción de 50.000 ciclos
- Mantenga su escritorio/mesa organizado, gracias al diseño elegante de color negro metálico

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas	1
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Interfaz	USB 3.0 & eSATA
	Tamaño de la Unidad	3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.0 & eSATA
	Unidades Compatibles	SATA
	Ventilador(es)	No
<b>Rendimiento</b>	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Índice de Inserción	50.000 ciclos
	S.M.A.R.T. Support	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
TRIM Support	Sí	
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2000mA
	Consumo de Energía	24
	Corriente de Entrada	0.8A

	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	5% a 65%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.5 in [38 mm]
	Ancho del Producto	5.3 in [134 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	8.3 in [210 mm]
	Peso del Producto	18.4 oz [520 g]
	Tipo de Gabinete	Steel, Aluminum and Plastic
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Caja de unidad de disco</li> <li>1 - Pie de Apoyo para el Gabinete</li> <li>1 - Cable USB 3.0</li> <li>1 - Cable eSATA</li> <li>1 - Cable de alimentación NA</li> <li>1 - Guía rápida de inicio</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.