

## 2,5" SATA Laufwerk Hot Swap Wechselrahmen für 3,5" Schacht - Anti- Vibration

Product ID: SATBP125VP



Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Servers oder PCs mit diesem 2,5"-SATA-Hot-Swap-Laufwerksschacht, und schützen Sie gleichzeitig Ihre Daten.

### Laufwerke einfach per Hot Swap tauschen

Verwandeln Sie den vorderen 3,5"-Schacht Ihres Desktop-Computers oder Servers in einen Hot-Swap-Schacht für 2,5"-SATA-SSD/HDD-Laufwerke. Dieser Wechselrahmen eignet sich ideal für IT-Profis wie Systemadministratoren oder Computerfachleute und erlaubt das einfache Tauschen, Ersetzen, Entfernen oder Transportieren eines Laufwerks von einem System oder Standort zum anderen. Er spart wertvolle Zeit in Umgebungen wie z. B. Serverräumen oder Rechenzentren, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig entfernt oder ausgetauscht werden müssen.

## **Wertvoller Schutz für Laufwerke**

Der 2,5"-Hot-Swap-SATA-Laufwerksschacht verfügt über eine schützende Backplane mit einem robusten Aluminiumgehäuse, mit ihrer Lüftung für ordnungsgemäße Luftzirkulation und Wärmeabfuhr sorgt. Er verfügt über vier Anti-Schwingungs-Stoßdämpfer zum Schutz Ihres Laufwerks vor Vibrationsschäden. Um Ihre Daten zu schützen, können Sie die Klappe des Schachtes verriegeln und so unautorisierten Zugriff auf das Laufwerk verhindern

## **Schneller Datentransfer**

Um die Geschwindigkeit und Leistung Ihrer Laufwerke zu maximieren, unterstützt das mobile Rack in Verbindung mit einem kompatiblen Controller SAS I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s.

Der SATBP125VP wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Hot-Swap-Festplatten in Serverräumen und Rechenzentren
- Schützen Sie Ihr Laufwerk vor externen Umgebungsvibrationen
- Sichern, archivieren und stellen Sie Daten wieder her
- Erstellen oder aktualisieren Sie Ihre Computersysteme
- Ideal für Behörden, Bildungseinrichtungen, medizinische und militärische Organisationen

### Features

- Tauschen Sie Festplatten per Hot Swap zwischen Systemen mit 2,5"-SATA-Laufwerken in einem vorderen 3,5"-Schacht aus
- Vier Anti-Vibrations-Dämpfer schützen Ihre Daten vor Vibrationsschäden.
- Verriegelbare, sichere Festplattenklappe
- Unterstützung für eine 2,5"-SATA-SSD/HDD mit einer Höhe von 5-15 mm
- Unterstützung für SATA I, II und III mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s
- Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
- Entlüftung für optimale Wärmeabfuhr
- NSS-Anschluss bietet einen Einsatzwert von über 50.000 für langlebige Leistung

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SATA
	Schlüsselsperre	Ja
	Schnittstelle	SATA
<b>Leistung</b>	Einbauvorgänge	50.000
	Hot Swap-Funktion	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	Portvervielfältigung	Nein
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
	Laufwerksteckverbinder	1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Stecker
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Laufwerkstromversorgung und -aktivität
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktbreite	4 in [10.2 cm]
	Produktgewicht	10.9 oz [310 g]
	Produkthöhe	1 in [2.5 cm]
	Produktlänge	5.3 in [13.5 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	2 in [50 mm]
	Package Length	6.7 in [16.9 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]

	Versandgewicht (Verpackung)	15.1 oz [429 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Wechselrahmen 1 - Laufwerkeinschub 2 - Schlüssel 1 - SATA-Datenkabel 4 - Laufwerk-Montageschrauben 4 - Montageschrauben für Wechselrahmen 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.