

## 2,5 Zoll Hot Swap Festplatten Wechselrahmen

Product ID: SATSASTRX25



Mit diesem 2,5-Zoll-Festplatteneinschub können Sie sogar noch mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihres Datenspeichers mit SATSASBP425 und SATASASBP125 genießen.



### Praktischer, austauschbarer Laufwerkseinschub

Dieser Ersatzlaufwerkseinschub kann Ihnen helfen, in einer rasanten Arbeitsumgebung Zeit zu sparen. Er kann mit Einschüben von Backplane mit einem Schacht (SATSASBP125) und Backplane mit vier Schächten (SATSASBP425) von StarTech.com ausgetauscht werden, sodass Sie einen zusätzlichen Einschub zu den bereits genutzten Einschüben erhalten, um einen erweiterbaren Speicher zu schaffen oder als Bestandteil einer rotierenden Sicherungslösung.

## **Einfache Kompatibilität**

Der Laufwerkseinschub unterstützt sowohl SAS- als auch SATA-2,5-Zoll-Laufwerke mit Höhen zwischen 5 und 15 mm. Um die Leistung von Festplatten zu optimieren, unterstützen die Backplanes mit einem Schacht und mit vier Schächten SAS II und SATA III für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s in Verbindung mit einem kompatiblen Controller.

## **Belüftete Metallbauweise für Strapazierfähigkeit**

Der strapazierfähige Aluminiumlaufwerkseinschub wurde für langlebige Leistung entwickelt. Die Belüftung trägt zu einer guten Luftzirkulation und optimaler Wärmeableitung bei, damit Ihre Laufwerke bei optimaler Temperatur laufen.

Der SATSASTRX25 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Seien Sie einsatzbereit dank mehrerer Ersatzlaufwerke für die mobilen Rack-Backplanes SATSASBP125 und SATSASBP425
- Halten Sie Ersatzfestplatten bereit für erweiterbare Speicher
- Nutzen Sie den Einschub für zusätzliche Festplatten für rotierende Sicherungslösungen

### Features

- Wechseln Sie Laufwerke schnell mit diesem Laufwerkseinschub für 2,5-Zoll-SSD/HDDs
- Austauschbar gegen Backplanes mit einem Schacht (SATSASBP125) und vier Schächten (SATSASBP425)
- Kompatibel mit 2,5-Zoll-SAS- oder SATA-SSDs und -HDDs 5 bis 15 mm
- Strapazierfähiger Aluminiumeinschub mit Belüftung
- Entflammbarkeit von UL 94-V0

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	1
	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerktyp	SAS & SATA
	Lüfter	Nein
	Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm
		7mm
9.5mm		
12.5mm		
15mm		
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	5%~65% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz und Silber
	Gehäusetypp	Stahl und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktbreite	2.8 in [70 mm]
	Produktgewicht	3.2 oz [90 g]
	Produkthöhe	0.7 in [1.7 cm]
	Produktlänge	4.7 in [11.9 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	1 in [26 mm]
	Package Length	5 in [12.8 cm]
	Package Width	3.1 in [78 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [118 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-Hot Swap-Festplatteneinschub
		4 - Schrauben
		2 - Schlüssel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.