

# Standalone Festplatten Löscher und Dock für 2,5" / 3,5" SATA Laufwerke - USB 3.0 - 4Kn Unterstützung

Product ID: SDOCK1EU3P2



Nutzen Sie Ihre SATA-Laufwerke optimal. Dieser unabhängige Festplatten-Löscher macht es Ihnen leicht, Ihre 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Solid-State-Laufwerke oder Festplatten ohne Anschluss an einen Hostcomputer wiederzuverwenden oder einem neuen Zweck zuzuführen. Er funktioniert mit den meisten SATA-SSDs und -HDDs einschließlich 4-Kn-Laufwerken und bietet eine ausgedruckte Bestätigung, sobald Ihre Laufwerke sicher gelöscht wurden.

Mit dem SSD/HDD-Löscher erhalten Sie zudem ein Dock mit Einzellaufwerk für Ihr SATA-Laufwerk mit schneller USB 3.0-Leistung, auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt (5 Gbit/s).

## Branchenweit anerkannte Löschmodi

Dank der Verwendung branchenweit anerkannter Löschmodi können Sie sicher sein, dass der unabhängige Löscher die Daten Ihrer 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SSD oder HDD sicher bereinigt oder löscht.

Der Festplatten-Löcher unterstützt neun Löschmodi, darunter Schnelles Löschen, Überschreiben (1 Durchgang oder mehrere Durchgänge), Benutzerdefiniertes Löschen, Sicheres Löschen und Erweitertes Sicheres Löschen. Die Löschmethoden für das Überschreiben mit mehreren Durchgängen (3 Durchgänge, vollständige Löschung der Festplatte) entsprechen den Anforderungen der DoD-Standards (5220.22-M).

## **Entfernen Sie sensible Daten sicher, bestätigt durch eine ausgedruckte Quittung**

Der Festplatten-Löcher kann an einen seriellen RS-232-Drucker angeschlossen werden, um einen Bericht zum Löschvorgang auszudrucken. Damit erhalten Sie eine Bestätigung, dass der Löschvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Funktion ist ideal für IT-Techniker, Systemadministratoren und alle Abteilungen, die für das Löschen sensibler oder vertraulicher Daten eine Bestätigung benötigen. Auf der gedruckten Quittung werden deutlich Uhrzeit und Datum der Festplattenlöschung sowie der verwendete Löschmodus dargestellt.

## **Einfache Festplattenverwaltung und breite Kompatibilität**

IT-Technikern oder Business-Profis, die Dateien überprüfen oder verschiedene Festplatten testen müssen, erleichtert das Dock mit Hot-Swap-Funktionalität die Zufuhr und Entnahme von Festplatten nach Bedarf. Das einzelne SATA-Laufwerk ermöglicht das Beladen von oben und bietet einfachen Zugriff auf Ihre Festplatten. Dies erleichtert die schnelle Sicherung oder Datenübertragung auf eine Festplatte oder ein Solid-State-Laufwerk.

Dank Unterstützung für SATA I-, II- und III-Laufwerke sowie Festplatten mit hoher Kapazität, einschließlich 4-Kn-Laufwerken, ist diese Dockingstation kompatibel mit nahezu allen 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA-SSD oder -HDD.

Mithilfe eines kompatiblen Adapters von StarTech.com funktioniert das Löscher-Dock zudem mit 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-IDE-Festplatten, mSATA-Festplatten und SATA M.2-Festplatten:

IDE-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT2IDEADPSATA-zu-2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-IDE-Festplattenadapter für HDD Docks

mSATA-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32MSAT257mSATA-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

M.2-Festplatten: Verwenden Sie den StarTech.com-Adapter SAT32M225M.2 NGFF-SSD-zu-2,5-Zoll-SATA-Adapter-Konverter

## **Müheleose Einrichtung und kompaktes Design**

Der Festplatten-Löcher ist betriebssystemunabhängig und ermöglicht so eine schnelle und einfache Einrichtung. Dank seines kompakten Designs nimmt er nur wenig Platz in Anspruch, sodass Sie ihn mühelos an Ihrem Arbeitsplatz verstauen können.

Der SDOCK1EU3P2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- IT-Techniker und Business-Profis, die schnell und sicher Daten löschen müssen, um SSDs oder HDDs einem neuen Zweck zuzuführen
- Systemadministratoren, IT-Profis und Geschäftsadministratoren, die schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- Für IT-Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen

### Features

- Benutzerfreundliches sicheres Löschen ohne Hostgerät
- Unterstützt die meisten 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-SATA-HDD und -SSD-Laufwerke einschließlich 4-Kn-Laufwerken
- Unterstützt einen seriellen Drucker (RS232) für Belegdruck und Löschestätigung
- Bietet ein Dock mit Einzellaufwerk für Ihre SATA-Festplatte
- Schneller Zugriff auf Dateien über USB 3.0 (5 Gbit/s)
- TAA-konform
- 9 Löschmodi, einschließlich: Schnelles und sicheres Löschen (Quick & Secure Erase), Single Pass Overwrite und Multi-Pass Overwrite - entspricht DoD-Standards (5220.22-M)
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Laufwerk-Hot-Swap
- Integriertes LCD-Display und Menünavigationstasten
- LED-Anzeigen für Betrieb und Aktivität

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Anzahl von Laufwerken	1	
	Bustyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6	
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in	
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar	
	Laufwerktyp	SATA	
	Schnittstelle	USB 3.0	
<b>Leistung</b>	4Kn Support	Ja	
	Hot Swap-Funktion	Ja	
	Löschmodi	Quick Erase	
		1-Pass Overwrite	
		3-Pass Overwrite	
		7-Pass Overwrite	
		Custom Erase	
		Secure Erase	
		Enhanced Secure Erase	
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s	
	Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM	
MTBF	8.640 Stunden		
Portvervielfältigung	Nein		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s		
	SATA III (6 Gbps)		
<b>Steckverbinder</b>	Andere Schnittstelle(n)	1 - DB 9-pin Serial Stecker	
	Hostanschlüsse	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose	
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required	
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf	
		1 - Ein-/Aus-LED	
		1 - Aktivitäts-LED	

		1 - HPA/DCO-Erkennungs-LED
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	5 A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.4 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	60
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusety	Stahl und Kunststoff
	Produktbreite	4.8 in [123 mm]
	Produktgewicht	23.2 oz [656 g]
	Produkt	2.8 in [70 mm]
	Produktlänge	5.5 in [140 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	4.5 lb [2.1 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Laufwerks-Löscher und -Dock
		1 - USB 3.0 Kabel
		1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.