

Festplatten Löscher und Dockingstation - Standalone mit 4Kn Unterstützung

Product ID: SDOCK1EU3P2



Mit diesem Festplatten-Löscher können Sie ein SATA-Solid-State-Laufwerk (SSD) oder Festplatte (HDD) löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herstellen zu müssen. Dieser ist kompatibel mit 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatten und unterstützt SATA I, II und III sowie Laufwerke mit großer Kapazität, einschließlich 4Kn-Festplatten.

Festplatten mit Gewissheit bereinigen

Diesen Löscher können Sie beruhigt verwenden, wiederverwenden oder eine Festplatte damit aufsetzen. Es verbleiben keine Daten auf der Festplatte, und können nicht mit Datenwiederherstellungs Software wieder verfügbar gemacht werden.

Der SSD- und HDD-Löscher unterstützt neun Löschmodi zur Unterstützung einer Vielzahl von Sicherheitsanforderungen, einschließlich:

- Schnelles Löschen
- Überschreiben mit einem oder mehreren Durchgängen

- Benutzerdefiniertes Löschen
- Sicheres Löschen
- Erweitertes Sicheres Löschen

Der Löscher erfüllt die weltweiten Anforderungen, einschließlich der neuen NIST-Standards (SP 800-88 Rev1), um sicherzustellen, dass alle Festplatten ordnungsgemäß gelöscht werden.

Löschstatus und Protokolle überwachen

Der Festplatten-Löscher kann eine Verbindung zu einem seriellen RS232-Drucker herstellen, um eine Aufzeichnung des Löschvorgangs zu drucken. Der Beleg beinhaltet die Uhrzeit und das Datum der Löschung sowie den verwendeten Löschmodus.

Mit dem LCD können Sie auch die Leistung und den Abschluss des Löschvorgangs überwachen.

Daten vor dem Löschen der Festplatte sichern

Der Löscher kann als SATA-Dock verwendet werden, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, der USB 3.0 unterstützt. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s werden unterstützt.

Als Dock kann es:

- Festplatten sichern
- Festplatten überprüfen
- Daten auf eine Festplatte übertragen

Der SDOCK1EU3P2 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- IT-Techniker und Business-Profis, die schnell und sicher Daten auf SSDs oder HDDs löschen müssen
- Systemadministratoren, IT-Profis und Geschäftsadministratoren, die schnellen Zugriff auf Laufwerke benötigen
- IT-Techniker, die regelmäßig verschiedene Festplatten testen oder bewerten und zwischen diesen wechseln müssen

Features

- Bereinigen Sie mit diesem SSD-Festplattenlöscher Ihre Laufwerke mit Löschmodi die weltweite Standards erfüllen
- Überwachen Sie den Löschvorgang und Drucken Sie den Report für Ihre Unterlagen
- Daten vor dem Löschen der Festplatte sichern - verwenden Sie den Löscher als SATA-Dock
- Unterstützt USB 3.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s

Hardware	Warranty	2 Years	
	Anzahl von Laufwerken	1	
	Bustyp	USB 3.0	
	Chipset-ID	Xilinx - Spartan-6	
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in	
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar	
	Laufwerktyp	SATA	
	Schnittstelle	USB 3.0	
Leistung	4Kn Support	Ja	
	Hot Swap-Funktion	Ja	
	Löschmodi	Quick Erase	
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)	
		3-Pass Overwrite	
		7-Pass Overwrite	
		Custom Erase	
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)	
	Max. Datenübertragungsrate	3 Gbit/s	
	Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit bis zu 10 TB 7200 RPM	
	MTBF	8.640 Stunden	
Portvervielfältigung	Nein		
S.M.A.R.T. Support	Ja		
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s		
	SATA III (6 Gbps)		
Steckverbinder	Andere Schnittstelle(n)	1 - DB 9-pin Serial Stecker	
	Hostanschlüsse	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse	
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Quittungsdruck über RS232-Seriell-Port erfordert einen Drucker, der die Druckersteuerungssprache ESC/P unterstützt.	

Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - 2-Zeilen LCD Display obenauf 1 - Ein-/Aus-LED 1 - Aktivitäts-LED 1 - HPA/DCO-Erkennungs-LED
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	5 A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.4 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	60
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyt	Stahl und Kunststoff
	Produktbreite	4.8 in [123 mm]
	Produktgewicht	23.2 oz [656 g]
	Produktthöhe	2.8 in [70 mm]
	Produktlänge	5.5 in [140 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.5 lb [2.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Laufwerks-Löcher und -Dock 1 - USB 3.0 Kabel 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.