

## Modulo Ricetrasmittitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100Base-EX

Product ID: SFP100BEXST



SFP100BEXST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 100BASE-EX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 40 km e offre una connettività Ethernet da 100 Mb affidabile tramite cavo in fibra.

### Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 155 Mbps
- **Tipo:** Fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** Connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 40 km
- **Consumo energetico:** Inferiore a 1 Watt
- **DDM:** Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

## **Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com**

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

### Features

- Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-EX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-EX
	WDM	No
<b>Prestazioni</b>	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	Reti compatibili	100 Mbps
	Tipo fibra	Modalità singola
<b>Connettore/i</b>	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP compatibile con MSA
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	< 1 W
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Colore	Argento
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3.5 in [90 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]

Peso prodotto

0.7 oz [20 g]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.