

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 10 m

Product ID: SFP10GAC10M



Il prodotto SFP10GAC10M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 10G. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax attivo supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 10 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Features

- Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
- Con funzione hot-swap

	Warranty	Lifetime
Hardware	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Reti compatibili	10 Gbps
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.5 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Colore	Nero
	Diametro filo	24 AWG
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
	Lunghezza prodotto	32.8 ft [10 m]
	Peso prodotto	12.4 oz [350 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	12.4 oz [350 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connettore A	1 - SFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - SFP+ Latch Presa
	Tipo cavo	Active Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.