

Câble SFP+ optique actif de 3 m - Compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M

Product ID: SFP10GAOC3M



Ce câble SFP+ 10G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble optique actif est entièrement connectable à chaud et prend en charge les applications 10 Gigabit Ethernet basées sur des ports SFP+ (Small Form Factor Pluggable). Les câbles AOC sont plus légers et plus souples que les câbles à fixation directe SFP+. Ils peuvent être installés facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Bénéficiant d'une garantie StarTech.com de 2 ans, le modèle SFP10GAOC3M est un câble de rechange fiable pour le modèle Cisco® SFP-10G-AOC3M.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Features

- Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au câble Cisco SFP-10G-AOC3M
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Structure souple et légère, particulièrement adaptée à l'installation dans des emplacements étroits
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8431 et SFF-8432
- Faible consommation d'énergie : < 0.5 W

	Warranty	2 Years
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Alimentation	Consommation électrique	< 1 W (per end)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	2.3 oz [64 g]
Informations d'emballage	Poids brut	3.2 oz [90 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - câble SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connecteur A	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.