

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC3M - 3 m

Product ID: SFP10GAOC3M



Le modèle SFP10GAOC3M est un câble SFP+ à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs 10 Gb de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble SFP+ optique actif (AOC) prend en charge les applications 10 GbE basées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC). Entièrement échangeable à chaud, il facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe SFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence et peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Features

- Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-AOC3M
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Échangeable à chaud

	Warranty	Lifetime
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbps
Alimentation	Consommation électrique	< 1 W (per end)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	2.3 oz [64 g]
Informations d'emballage	Poids brut	3.2 oz [90 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connecteur A	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - SFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.