

Cisco SFP-10G-AOC5M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 5 m (16.4 ft)

Product ID: SFP10GAOC5M



Il prodotto SFP10GAOC5M è un cavo SFP in fibra ottica, compatibile con Cisco SFP-10G-AOC5M, progettato, programmato e testato per operare con server e router 10 Gb a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo SFP+ ottico attivo (AOC) supporta applicazioni 10 GbE collegate tramite le porte SFP+ (Mini-GBIC) ed è dotato di funzione hot-swap, il che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete. I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi SFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-AOC5M
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco®
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Reti compatibili	10 Gbps
Connettore/i	Connettore A	1 - SFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione	Consumo energetico	< 1 W (per end)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
Informazioni confezione	Package Height	1 in [25 mm]
	Package Length	12.8 in [32.6 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [105 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
	Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5 m]
	Peso prodotto	11.4 oz [323 g]
	Tipo cavo	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.