

## Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con el modelo SFP-H10GB-CU2M de Cisco - 10 GbE

Product ID: SFPCMM2M



El modelo SFPCMM2M, compatible con Cisco SFP-H10GB-CU2M, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

## **Cables SFP de StarTech.com**

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb
- Conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en rack y entre racks (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)

### Features

- 100% de compatibilidad garantizada con equipos de Cisco
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0.5W
- Intercambiable en caliente

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Compatible Brand	Cisco
<b>Rendimiento</b>	Impedancia	100 Ohm
	Redes Compatibles	10 Gbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
	Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
<b>Requisitos de Energía</b>	Consumo de Energía	< 0.5 W
<b>Requisitos Ambientales</b>	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Calibre del Conductor	30 AWG
	Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
	Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
	Peso del Producto	3.6 oz [103 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.6 in [14 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4 oz [112 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de 2m SFP+ Ethernet de 10 Gigabits Twinax

Product appearance and specifications are subject to change without notice.