

Modulo ricetrasmittitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Product ID: SFPG1320C



Il prodotto SFPG1320C è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco GLC-LH-SMD, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 1000BASE-LH, a una distanza massima di 20 km.

Specifiche tecniche:

- **Lunghezza d'onda:** 1310 nm
- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 1,25 Gbps
- **Tipo:** fibra monomodale
- **Tipo di connessione:** connettore LC
- **Distanza massima di trasferimento:** 20 km
- **MTBF:** 2.722.277 ore
- **Consumo energetico:** inferiore a 1 Watt
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** sì

Questo modulo per fibra SFP con funzione hot-swap consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni della rete.

Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco GLC-LH-SMD
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-LH
	WDM	No
Prestazioni	DDM	Sì
	Distanza di trasferimento max	20 km (12.4 mi)
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	MTBF	2.722.277 ore
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Modalità singola
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione	Consumo energetico	< 1 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30~70% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Lunghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Peso prodotto	0.7 oz [20 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps

Product appearance and specifications are subject to change without notice.