

Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換 アクティブダイレクトアタッチ 銅線Twinaxケーブル 10G SFP+ 7m

Product ID: SFPH10GBACU7



Cisco互換10G SFP+ ケーブル。ネットワーク接続で最も重要な「信頼性の高い性能」を提供します。MSA規格に準拠し、精密なテストによりシームレスな互換性が確認されています。

このアクティブTwinaxケーブルは、ホットプラグに完全対応し、SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に対応します。

高速相互接続用に設計されたこのケーブルは、ラック間のネットワークスイッチ/サーバー接続など、中程度の接続距離を想定しています。

StarTech.com による2年間保証が付いた本製品は、Cisco®純正品(SFP-H10GB-ACU7M) に代わる信頼性の高いケーブルです。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続

Features

- Cisco製品と100%互換。Cisco製SFP-H10GB-ACU7Mケーブルに相当
- 光ファイバモジュールに代わる費用対効果に優れたソリューション
- OEMの仕様およびMSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に一致または上回るレベルの技術
- 24AWG、インピーダンス100Ω
- 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
- SFF-8431およびSFF-8432コネクタ規格に準拠
- 低消費電力: < 1W

	Warranty	2 Years
ハードウェア	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
性能	インピーダンス	100 Ohm
	互換性のあるネットワーク	10 Gbps
	最大データ転送速度	10Gbps
電源	消費電力(W)	< 0.5 W (per end)
環境条件	保存温度	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴	ケーブル長さ	23 ft [7 m]
	ワイヤゲージ	24 AWG
	色	ブラック
	製品幅	0.6 in [14 mm]
	製品重量	8.2 oz [231 g]
	製品長さ	23 ft [7 m]
	製品高さ	0.5 in [12 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	8.7 oz [246 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - sfp+ケーブル
	Compatible Brand	Cisco
	ケーブルタイプ	Active Copper Cable
	コネクタA	1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
	コネクタB	1 - SFP+ ラッチ付 プラグ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.