

# SFP+ DAC Twinax ケーブル 7m Cisco製SFP-H10GB-ACU7M互換

Product ID: SFPH10GBACU7



Cisco製SFP-H10GB-ACU7M互換SFP+ダイレクトアタッチケーブル。Cisco®ブランド互換のスイッチやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われ、MSAに準拠する製品です。

このパッシブDACケーブルは、SFP+ (Mini-GBIC) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

高速性能を提供するよう設計されたこのSFP+ケーブルは、消費電力と遅延が小さく、光ファイバケーブルに代わる費用対効果の高いソリューションです。ラック内での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続など、短い接続距離に適しています。

## StarTech.comがお届けするSFPケーブル

StarTech.com製のSFPおよびSFP+ Twinax ケーブルには、すべて全使用期間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- 10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
- ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続

### Features

- Cisco SFP-H10GB-ACU7Mとの100%互換性を保証
- 全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル
- 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
- MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
- 0.5W以下の低消費電力
- ホットスワップ対応

	Warranty	Lifetime
<b>ハードウェア</b>	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
<b>性能</b>	インピーダンス	100 Ohm
	互換性のあるネットワーク	10 Gbps
	最大データ転送速度	10Gbps
<b>電源</b>	消費電力(W)	< 0.5 W (per end)
<b>環境条件</b>	保存温度	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>物理的特徴</b>	ケーブル長さ	23 ft [7 m]
	ワイヤゲージ	24 AWG
	色	ブラック
	製品幅	0.6 in [14 mm]
	製品重量	8.2 oz [231 g]
	製品長さ	23 ft [7 m]
	製品高さ	0.5 in [12 mm]
<b>パッケージ情報</b>	工場出荷時(パッケージ)重量	8.7 oz [246 g]
<b>箱に含まれているもの</b>	パッケージ内容	1 - sfp+ケーブル
	Compatible Brand	Cisco
	ケーブルタイプ	Active Copper Cable
	コネクタA	1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
	コネクタB	1 - SFP+ ラッチ付 プラグ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.