

Cisco SFP-H10GB-CU1M-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

Product ID: SFPH10GBC05M



SFPH10GBC05M är en Cisco SFP-H10GB-CU1M-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i kopparkabel stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchar eller serveranslutningar.

SFP-kablar från StarTech.com

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar

Features

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-H10GB-CU1M garanterad
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
Hårdvara	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda	Impedans	100 Ohm
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Ström	Strömförbrukning	< 0.5 W (per end)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
	Produktbredd	0.6 in [14 mm]
	Produktthöjd	0.5 in [12 mm]
	Produktlängd	1.6 ft [0.5 m]
	Produktvikt	2 oz [57 g]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [66 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
	Compatible Brand	Cisco
	Connector A	1 - SFP+ Med lås Kontakt
	Connector B	1 - SFP+ Med lås Kontakt
	Kabeltyp	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.