

# 10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Product ID: ST1030USBM



Dieser TAA-konforme industrielle 10-Port-USB 3.0-Hub bietet Ihnen die Skalierbarkeit, die Sie in rauen Industrieumgebungen, Produkt- und Reparaturlabors, Konferenzräumen oder Büros benötigen. Mit seinem robusten Metallgehäuse in Industriequalität erfüllt er die hohen Anforderungen für den Anschluss einer hohen Anzahl von Geräten in Fabriken und Büroumgebungen.



## Perfekt für raue Umgebungen

Dieser industrielle USB-Hub bietet zuverlässige Leistung mit einem robusten Metallgehäuse. Er unterstützt einen großen 7-24-V-DC-Klemmleisteneingang und bietet Ihnen die Flexibilität, den Hub je nach Bedarf auf der Grundlage Ihrer eigenen Eingangsleistung zu betreiben.

Der robuste Hub eignet sich perfekt für Fabrikumgebungen, unterstützt einen großen Betriebstemperaturbereich (0 °C bis 70 °C) und bietet Überspannungs- und ESD-Schutz für jeden USB-Anschluss, um Schäden an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.

## Verbinden und laden Sie mehrere USB-Geräte

Dieser robuste USB 3.0-Hub wurde für eine Vielzahl von Verbindungen entwickelt und bietet zehn Anschlüsse für weitere USB-Geräte und Peripheriegeräte.

Der Hub unterstützt auch die USB-Akkuladespezifikation 1.2 und liefert an jedem Port bis zu 2,4 A, insgesamt bis maximal 50 W, sodass Sie Ihre mobilen Geräte schneller aufladen können als mit einem herkömmlichen USB-Anschluss.

## Platzieren Sie den Hub dort, wo Sie ihn am dringendsten benötigen

Mit vielseitigen Installationsoptionen können Sie den Hub dort installieren, wo er am besten für Ihre Umgebung geeignet ist. Dank integrierter Montagehalterungen, mitgelieferten DIN-Montageschienen können Sie den USB 3.0-Hub sicher an den meisten Oberflächen wie an einer Wand, unter einem Schreibtisch oder an einem Regal montieren.

## **Kompatibel mit Ihren älteren USB-Geräten**

Der robuste USB-Hub unterstützt die volle Bandbreite von 5 Gbit/s von USB 3.0 und ist mit älteren USB-Geräten abwärtskompatibel. Sie können Ihre älteren USB 3.0- und 1.x-Peripheriegeräte ohne Unterbrechungen parallel zu Ihren neueren USB 3.0-Geräten verbinden.

Das ST1030USBM wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sie können Ihre älteren USB 3.0- und 1.x-Peripheriegeräte ohne Unterbrechungen parallel zu Ihren neueren USB 3.0-Geräten verbinden. Ideal für Montagelinien, bei denen die Stromversorgung nur über Klemmenblockanschlüsse erfolgt
- Bereitstellung an Produktionsstraßen, wo nur Stromversorgung über Klemmleisten verfügbar ist
- Schließen Sie eine Vielzahl von USB-Geräten, z. B. industrielle Drucker oder Kameras an, und laden Sie per Schnellladung Smartphone und Tablet
- Mount to a wall near or under a desk surface in a Lab, Service Repair area or office area connecting multiple USB peripherals
- Use in a conference or meeting room utilizing multiple USB peripherals or for charging several mobile devices

### Features

- Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
- Bietet maximale USB-Skalierbarkeit dank zehn USB 3.0 Type-A-Anschlüssen
- Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
- Bietet flexible Stromversorgungseingänge mit großer Reichweite und einer 7-24-V-DC-Klemmleiste
- USB-Akkuladespezifikation 1.2 mit bis zu 2,4 A an jedem Port, bis maximal 50 W insgesamt

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3522
	Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
		USB 3.0 - abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
	Ports	10
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Schnittstelle	USB 3.0
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein	
<b>Leistung</b>	ESD Protection	+/-15kV (Air)
		+/-8kV (Contact)
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	MTBF	119.388 Stunden
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Überspannungsschutz	350 W an DFP und UFP	
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	10 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - Klemmleiste (2 Drähte)
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt  Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Klemmleistenstromversorgung bestimmt - Ein Standard-AC-Adapter ist nicht erhältlich
	System- und Kabelanforderungen	Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Grün)
<b>Strom</b>	Eingangsspannung	7 ~ 24 DC
	Mit Stromadapter	Klemmleiste
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Formfaktor	Industrial
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	80 in [2032 mm]
	Produktbreite	2.2 in [56 mm]
	Produktgewicht	12.6 oz [357 g]
	Produktlänge	7.8 in [19.8 cm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	2.2 in [57 mm]
	Package Length	9.7 in [24.6 cm]
	Package Width	6.7 in [16.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	20.7 oz [587 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Industrieller 10-Port-USB 3.0-Hub 1 - USB 3.0-Hostkabel 1 - DIN-Schienenmontagesatz 1 - Klemmleiste (2-adrig) 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.