

HDMI über CAT6 Extender Set (Sender/Empfänger) - 4K 60Hz

Product ID: ST121HD20V



Mit diesem HDMI-über-CAT6-Extender können Sie Ihr 4K 60 Hz-Signal über ein einzelnes CAT6-Kabel bis zu 50 m übertragen. Der HDMI Ethernet Extender 4K unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Atemberaubende 4K-Bildqualität

Dieser Balun HDMI Extender unterstützt eine Auflösung von 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), was der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Der Extender unterstützt HDMI 2.0-Funktionen und bietet 4:4:4-Farbunterabtastung. Dadurch wird ein kristallklares Bild gewährleistet, das sich ideal für Videoinhalte eignet. Dank HDR-Unterstützung können Sie einen höheren Kontrast, eine bessere Farbhelligkeit und eine größere Helligkeit in Ihren Bildern genießen.

Fernübertragung

Erweitern Sie ein HDMI-Signal auf bis zu 50 m mit der HDMI Verlängerung. Nutzen Sie Ihre vorhandene CAT6-Kabelinfrastruktur mit einer direkten Verbindung zum Konverter für einen einfachen Durchgang durch Wände und Decken und sparen Sie so Installationskosten.

Kompatibel mit HDCP 2.2-Geräten

Mit diesem HDCP 2.2-konformen Extender können Sie Ihre HDMI 2.0-Geräte und -Displays problemlos anschließen. So können Sie die Funktionen von HDMI-fähigen Geräten wie Blu-ray-Playern oder Online-Streaming-Geräten in höherer Auflösung nutzen. Außerdem ist er abwärtskompatibel mit früheren HDMI- und HDCP-Generationen.

Das Modell ST121HD20V wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Erweitern Sie Ihr HDMI-Signal in Klassenzimmern und Konferenzräumen
- Verwenden Sie Ihre vorhandene CAT6-Infrastruktur, um Digital Signage-Lösungen zu erstellen
- Verteilen Sie auf Messen ein HDMI-Signal an mehrere Displays
- Senden Sie Ihre HDMI-Signale an Standorte, an denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht

Features

- Gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Kompatibel mit HDR und 4:4:4-Farbunterabtastung für lebensechte Bilder
- Problemlose Einrichtung mit Fernübertragung über eine zuverlässige Verbindung
- Garantierte Kompatibilität mit HDCP 2.2-Geräten und -Displays

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	HDMI
	Kabel	Cat6 UTP
Leistung	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
	Max. Entfernung	50 m / 165 ft
	Max. Kabellänge	165 ft [50.3 m]
	Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse
		1 - RJ-45 Buchse
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse
		1 - RJ-45 Buchse
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	1A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	0.3A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Produktbreite	2.8 in [70 mm]

	Produktgewicht	5.5 oz [156 g]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktlänge	3.8 in [97 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	2.8 in [70 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5.1 in [13 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	27.4 oz [777 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI over CAT6-Sender
		1 - HDMI over CAT6-Empfänger
		1 - IR-Sender
		1 - IR-Empfänger
		2 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.