

Extensor HDMI por Cable CAT6 con Concentrador USB de 4 Puertos - 50m - 1080p

Product ID: ST121USBHD



Este kit extensor HDMI® le permite la transmisión de su fuente de vídeo HD 1080p a su pantalla remota HDMI a una distancia de hasta 50 metros, mediante cableado blindado CAT6. El extensor incluye un conmutador USB 2.0 de 4 puertos que también le permite conectar cuatro dispositivos periféricos USB remotos en la ubicación de la pantalla.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Si utiliza este extensor HDMI, puede mantener la calidad de la señal de vídeo de alta definición y su correspondiente calidad de audio digital 7.1, incluso a una distancia de 50 metros del dispositivo fuente. El extensor es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p - ideal para asombrar a su audiencia en el caso de aplicaciones de señalización digital remota, como en hospitales o centros comerciales.

Integración USB remota sin problemas

El concentrador integrado USB 2.0 de 4 puertos le permite la conexión, el acceso o el control remoto de hasta cuatro dispositivos USB situados en el lugar donde se encuentra la pantalla remota: solución ideal para unidades de memoria USB (Flash), impresoras, escáneres, unidades de disco duro externo y dispositivos de E/S. La extensión USB remota también permite el control a distancia de su dispositivo fuente, lo cual resulta ideal para agregar interfaces de pantalla táctil en una pantalla situada en quioscos de puntos de venta (POS) o mercados.

Fácil instalación y configuración

Para una configuración sencilla, el extensor HDMI ofrece un método fácil de instalación plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales. Además, el extensor pasa la información EDID incluida en la señal HDMI y automáticamente ajusta la ecualización de vídeo, para evitar que el usuario tenga que configurarlo manualmente. Hardware de montaje también incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Nota: Para obtener el máximo rendimiento, este extensor requiere un cable blindado CAT6. Cuando se utiliza un cable no blindado CAT6, se reduce la distancia máxima a 30 metros. Cuando se utiliza un cable CAT5, se reduce la distancia máxima a 15 metros.

El modelo ST121USBHD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sitúe su pantalla en una ubicación en la que sea fácil verla y, al mismo tiempo, instale el equipo del sistema en otro lugar, en un entorno limpio y seguro.
- Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios
- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Controle su ordenador en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como en un estudio de televisión

Features

- Calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con extensión de vídeo no comprimido HD de 1080p o 1920x1200
- Fácil integración de periféricos remotos, con concentrador USB integrado de 4 puertos
- Instalación profesional y ordenada, mediante el hardware de montaje incluido
- Extienda el alcance de su señal de vídeo HDMI y de cuatro dispositivos periféricos USB en hasta 50 metros
- Soporte para cables Ethernet CAT5e y CAT6
- Receptor y transmisor HDMI incluido

Hardware	Warranty	2 Years
	Cableado	UTP Cat 5 o superior
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	HDMI
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Distancia Máxima	50 m / 165 ft
	Especificaciones de Audio	Soporta Dolby TrueHD, DTS-HD MA
	Interfaz IR	Bidireccional 38Khz / ±10° / 5M
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1080p @ 60Hz, 48-bit
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	HDMI - 3,4 Gbps RS232 - 115200 bps (baudios)
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Hembra Input 2 - USB Mini B (5 pines) Hembra
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1 A
	Consumo de Energía	5
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	N
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80% sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.8 in [21 mm]
	Ancho del Producto	3.2 in [82 mm]
	Longitud del Producto	3.2 in [82 mm]
	Peso del Producto	16.2 oz [460 g]

Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Transmisor HDMI a través de CAT6 1 - Receptor HDMI a través de CAT6 2 - Cables Ethernet 2 - Cables USB a Mini-USB 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Kit de Montaje 1 - guía rápida de instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.