

## 4ポート HDMIスプリッタ - 4K/60Hz

Product ID: ST124HD202



4K対応HDMIスプリッタ(4ポート)。HDMIビデオソースを4台のHDMIディスプレイに同時接続し、信号の質を劣化させません。パッシブ冷却を考慮した頑丈な筐体を使用しており、安定した性能を提供します。

### 4K/60HzおよびHD解像度

このHDMIスプリッタは最大18Gbpsの転送帯域と4096x2160(4K)/60Hzの解像度に対応し、HDMI 2.0対応機器と完全な互換性を提供します。画素のひとつひとつが独自の色を持つ 4:4:4 クロマサンプリングでスムーズなビデオとカラー遷移を実現しています。

ハイダイナミックレンジ(HDR)もサポートしており、通常のデジタルイメージングよりも広い明度分析に対応します。

### 幅広い互換性

このフォーウェイHDMIスプリッタはHDCP 2.2に対応しており、4K/30Hzおよび1080pディスプレイと下位互換性があります。あらゆるHDMIソースと出力先デバイス(コンピュータ、ブルーレイ、モニタ、テレビ、プロジェクタなど)に対応可能です。ひとつのシステムで複数の異なる装置を使用するデジタルサイネージ用途に最適です。

## 簡単な導入

この1x4 HDMIスプリッタは、簡単なプラグアンドプレイ実装に対応しています。ビデオソースとポート1に接続するディスプレイの間でEDID情報を自動的に認識し、ネイティブ解像度やリフレッシュレートなどが適切に設定されるようになっています。

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- 会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用
- ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示
- 店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示

### Features

- 4K/60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポートで驚きの画質を提供
- HDCP 2.2サポートで幅広い互換性を提供。旧型HDMI機器各種で使用可能
- EDIDエミュレーションとプラグアンドプレイで手間いらずのセットアップ
- 18Gbpsの性能で4K/60Hzでの4:4:4クロマサンプリングに対応
- Dolby® True HD、DTS HDマスターオーディオを含む7.1chサラウンドサウンドをサポート

ハードウェア	Warranty	2 Years	
	AV入力	HDMI	
	AV出力	HDMI	
	オーディオ	あり	
	ポート	2	
	業界標準	HDMI 2.0	
性能	Video Revision	HDMI 2.0	
	オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド	
	ワイド画面サポート	あり	
	最大ケーブル長	16.4 ft [5 m]	
	最大データ転送速度	18Gbps	
	最大デジタル解像度	3840x2160 (4K)@60Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)	
	コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) メス Input
コネクタB		4 - HDMI(19ピン) メス Output	
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源LED 1 - 入力LED 4 - 出力LED	
	電源	入力電圧	100 - 240 AC
		入力電流	0.2
出力電圧		5 DC	
出力電流		1 A	
消費電力(W)		5	
環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	湿度	20-90% RH (結露なきこと)	
物理的特徴	色	ブラック	
	製品幅	2.5 in [64 mm]	
	製品重量	17.9 oz [506 g]	
	製品長さ	6.5 in [16.5 cm]	

	製品高さ	2.6 in [6.5 cm]
パッケージ情報	Package Height	2.2 in [55 mm]
	Package Length	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	5.8 in [14.8 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 lb [0.3 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - HDMIスプリッタ
		1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)
		1 - クイックスタート ガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.