

4出力対応HDMIスプリッター分配器 3.5mmステレオオーディオ対応

Product ID: ST124HDMI2



オーディオ対応4ポートハイスピードHDMI®ビデオスプリッター。単一のHDMIソースを最大4台のHDMIまたはDVI-Dディスプレイ/レシーバーで共有しながら、画質や音質の劣化は招きません。付属品として取り付け金具も同梱されており、見た目にもすっきりしたプロ仕様の設置が可能です。

1080pのHDビデオ解像度に対応し、最長5m離れた場所にHDMI対応ディスプレイを設置することができます。3.5mmオーディオ入出力接続ポートがついており、HDMIケーブルで音声に対応するほか、別チャンネルで音声信号を送信するオプションも提供します。

本製品は、インストールが簡単で、歪みのないクリアなデジタルビデオ映像を提供するため、HDMI機器の高画質ビデオを使用するさまざまな用途に適しています。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- HDMI®対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム
- ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ
- 教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション
- 音声付きの店内広告ビデオに最適
- 株式銘柄の表示や金融商品／サービス紹介など、金融機関での利用
- 医療施設の待合室で患者向け情報を表示

Features

- 信号の損失を発生させずに1つのHDMIソース信号を4台のディスプレイに分配
- 幅広いコンピュータシステムに対応しており、VGAからWUXGA、480pから1080pのHDTV解像度に対応
- HDMIまたは3.5mmオーディオ出力ポートからオーディオ信号を出力
- 取り付け金具同梱
- ハイスピードHDMI®対応
- DVIビデオ信号に対応 (DVI - HDMIアダプタ／ケーブルが必要となります。同梱されていません)
- 3レイヤーまでカスケード接続
- HDCPおよびEDIDに対応
- 各ポートをモニタリングするLED電源/アクティブインジケータ
- 簡単なインストール

ハードウェア	Warranty	2 Years
	AV入力	HDMI
	AV出力	HDMI
	オーディオ	あり
	ポート	4
	業界標準	高速HDMI®, HDCP、EDID
	配線	HDMI
性能	ワイド画面サポート	あり
	対応解像度	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
	最大ケーブル長	50 ft [15.2 m]
	最大デジタル解像度	HDTV 1080p / PC 1920x1200
コネクタ	コネクタA	1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス 1 - HDMI(19ピン) メス
	コネクタB	4 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス 4 - HDMI(19ピン) メス
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 電源入(緑)/入力信号(青) 4 - ポート信号(緑)
電源	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	入力電圧	110V-240V AC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 DC
	出力電流	1.5A
	消費電力(W)	18
	電源	ACアダプタ同梱
環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	湿度	0%~80%
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
	色	ブラック
	製品幅	5.3 in [135 mm]

	製品重量	34.1 oz [966 g]
	製品長さ	8.7 in [220 mm]
	製品高さ	1.7 in [44 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	4.3 lb [2 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - HDMIスプリッタ 1 - 取り付け金具 & ネジのキット 1 - ユニバーサル電源アダプタ(北米/ EU/ 英国/オーストラリア規格対応) 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.