

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - con Adaptador de Alimentación

Product ID: ST4300MINI



Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte un puerto USB en cuatro puertos USB-A y además tiene un diseño compacto, con alimentación por USB que resulta ideal al viajar/desplazarse. En el caso de dispositivos que requieren alimentación extra, el concentrador también incluye un adaptador de alimentación externo.

Añada puertos USB, casi donde quiera que vaya

El diseño compacto y ligero de este concentrador USB de 4 puertos está ideado para facilitar la movilidad. Puede llevarlo fácilmente en la bolsa de su computador portátil cuando viaje/se desplace, lo cual facilita tener más opciones de conectividad casi donde quiera que vaya. Solución perfecta para la conexión con dispositivos USB comunes, como ratones, teclados o unidades de memoria USB (Flash) justo cuando los necesite.

Además, es posible instalar este versátil concentrador USB 3.0 en cualquier lugar, ya que ocupa poco espacio en un escritorio/mesa, por lo cual resulta ideal para entornos de oficina compartida o tipo BYOD (trae tu propio dispositivo).

Más alimentación cuando se necesita

Este concentrador USB con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes, como las cajas y unidades de disco externo más grandes, las cuales requieren más potencia que lo que la alimentación por USB puede suministrar.

Gracias al adaptador de alimentación puede cargar su smartphone a través de uno de los puertos disponibles. Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.

Compatibilidad universal, lo cual facilita la instalación

Este concentrador USB 3.0 funciona con una amplia gama de computadores, ya que no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando se conecta con un computador portátil o de escritorio, para empezar a trabajar de inmediato. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, así que ofrece compatibilidad multiplataforma.

El modelo ST4300MINI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conecte y utilice dispositivos USB que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Solución perfecta para entornos domésticos, de oficinas y de oficinas compartidas

Features

- Agregue puertos USB-A adicionales a su computador portátil
- Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
- Con alimentación por USB e incluye un adaptador de alimentación opcional (para autoalimentación)
- Diseño compacto que facilita la portabilidad
- Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
- Compatible con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps, además de ser retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1 de generación anterior

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	No
	ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL813
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
	Tipo de Bus	USB 3.0
Rendimiento	MTBF	40.103 horas
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Nota	Cada puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Se recomienda cargar solo un dispositivo a la vez.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	3.0A
	Corriente de Entrada	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 10~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-50°C to 120°C (-58°F to 248°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]

	Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
	Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
	Peso del Producto	2 oz [56 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	2.2 in [57 mm]
	Ancho de la Caja	6.2 in [15.7 cm]
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12 oz [340 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.