

# Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Product ID: ST7200USBM



Dieser stabile, industriefähige USB 2.0-Hub kann an der Wand oder in einer DIN-Schiene montiert werden und bietet praktischen Zugriff auf 7 USB 2.0-Buchsen, ideal für jeden Arbeitsbereich, Serverraum oder eine Industrie-Umgebung mit Bedarf an USB 2.0-Konnektivität.

Der 7-Port USB-Hub unterstützt Hi-Speed USB 2.0 mit Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s, ist abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten und wird über den Haupt-USB-Bus oder über eine dreipolige Anschlussklemme (7-24 V) mit Strom versorgt.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Fügen Sie Ihrem fix montierten Equipment zusätzliche, leicht zugängliche USB-Anschlüsse hinzu.
- Installieren Sie einen USB-Hub, und montieren Sie ihn sicher auf jeder Oberfläche oder in einer DIN-Schiene.

### Features

- TAA Compliant
- 7 USB 2.0-Anschlüsse
- Stromversorgung über USB oder über externe Blockklemme, für 7 V bis 24 VDC Eingangsspannung.
- Kompakte und leichtgewichtige Konstruktion, für optionale Oberflächen- oder DIN-Schienenmontage.
- Industriefähig robust, mit Vollmetall-Gehäuse.
- Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen, mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- 15 KV ESD-Schutz
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- 2 m langes, verschraubbares USB-Kabel inklusive.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	Terminus - FE2.1
	Industrienormen	USB 2.0
	Ports	7
	Schnittstelle	USB 2.0
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	Bis zu 480 Mbit/s
	MTBF	170.227 Stunden
	Überspannungsschutz	15 KV ESD-Schutz
<b>Steckverbinder</b>	Externe Ports	1 - Klemmleiste (2 Drähte)
		1 - USB B (4-polig) Buchse
		7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	System- und Kabelanforderungen	Jeder Computer mit einem USB 2.0-Port
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Strom
<b>Strom</b>	Eingangsspannung	7 ~ 24 DC
	Mit Stromadapter	Klemmleiste
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	2.4 in [61.5 mm]
	Produktgewicht	10 oz [283 g]
	Produkthöhe	1.4 in [36.3 mm]
	Produktlänge	5.2 in [133 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	17.2 oz [488 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - USB 2.0 Hub
		2 - DIN-Schienen-Slotblech
		1 - 1,8 m USB-B-Kabel mit Schraubensicherung zu USB-A
		1 - Schraubensatz

Product appearance and specifications are subject to change without notice.