

Conmutador Switch KVM 16 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A PS/2 - 1U Rack Estante

Product ID: SV1631DUSBGB



El conmutador KVM USB PS/2 de 16 Puertos con Montaje en Bastidor de 1U y menú en pantalla OSD, SV1631DUSBGB ofrece una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite al usuario controlar hasta 16 ordenadores conectados por USB o PS/2 desde un único teclado, ratón y monitor.

El conmutador KVM ofrece un control total, permitiendo conmutar ordenadores usando comandos de acceso directo o botones en el panel frontal, y ofrece la utilidad extra de Menú en Pantalla para un rápido acceso a las opciones de configuración.

Se trata de una incorporación ideal para las operaciones de la sala de servidores que se puede montar sobre un bastidor ocupando 1U de espacio del gabinete, y conectar en cascada con múltiples conmutadores KVM permitiendo monitorear hasta 136 ordenadores desde este único conmutador.

Este Conmutador KVM USB PS/2 de alta calidad cuenta con 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite agregar un sistema de administración desde un consola única a su servicio Co-Location/ISP economizando tiempo y dinero
- Permite desarrollar una solución escalable de acceso ininterrumpido en su Datacenter o Server Farm
- Útil para proporcionar control de ordenadores en línea – simplifica el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para el control de ordenadores con pruebas de PC /burn-in tests liberando el espacio requerido por monitores múltiples, teclados y ratones en su escritorio

Features

- Conexión de sistemas de ordenadores basados en USB y PS/2
- Independiente del sistema operativo – no requiere software ni controladores
- Función de escaneo automático para pasar por los ordenadores en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar la capacidad del sistema
- Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
- Menú en Pantalla (OSD) para identificar los ordenadores conectados
- Interfaces USB y PS2 de consola para teclado y ratón
- Opción de seguridad OSD – permite que las PCs seleccionadas queden protegidas por contraseña evitando el uso no autorizado
- Robusto chasis de metal de 1U para usar en entornos adversos y economizar el espacio de los gabinetes

Hardware	Warranty	3 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	16
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB y PS/2
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	136
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440 @60hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	0.6 A
	Consumo de Energía	5.4
	Corriente de Entrada	0.2 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	9 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	45 mm [1.8 in]
	Ancho del Producto	180 mm [7.1 in]

	Longitud del Producto	438 mm [17.2 in]
	Peso del Producto	3100 g [109.4 oz]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	3.8 kg [8.4 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Conmutador KVM de 16 Puertos 2 - Soportes de Montaje 1 - Cable Y para mouse y teclado PS/2 1 - Adaptador de Alimentación 4 - Patas de goma 1 - Manual del Usuario

Product appearance and specifications are subject to change without notice.