

4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio

Product ID: SV411KUSB



Das 4-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV411KUSB ermöglicht Ihnen die Steuerung von bis zu vier USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor. Die Umschaltung zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Hotkey als auch über Druckschalter an der oberen Blende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit vier 1,2 m langen 4-in-1-VGA- und USB-Hostkabeln geliefert und bietet so alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung. Die zuverlässige und praktische Steuerung mehrerer Computer über eine einzige Peripheriestation durch den KVM-Switch wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlose technische Unterstützung für die Lebensdauer des Geräts gesichert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Steuern Sie 4 USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor.
- Praktisch für Callcenters, Helpdesks, Ausbildungsstätten, Heimspieler, Videobearbeitung und PC-Fans.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Höhere Produktivität im Büro durch Mehrfachsystemsteuerung für Einzelplatz-Workstations.

Features

- Kabel (1,2 m) inklusive
- Mit Audiunterstützung für die vollständige Umschaltlösung
- Maximale Auflösung: 2048x1536
- Umschalten per Hotkey oder Druckschalter

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	KVM-Ports	4
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	DVI-Unterstützung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	2048 x 1536 pixels
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder	Hostanschlüsse	4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
		8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	4 ft [1.2 m]
	Produktbreite	3.7 in [95 mm]
	Produktgewicht	6.7 oz [189 g]
	Produkthöhe	1 in [25 mm]
	Produkttiefe	2.4 in [61 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.1 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 4-Port KVM-Switch 4 - 1,22 m Audio-Kabel (3,5 mm-Lautsprecher/Mikrofon) 4 - 1,22 m VGA USB KVM-Kabel 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung
--------------------------	--------------------	---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.