

# Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI 1080p con USB 3.0

Product ID: SV431HDU3A2



Este conmutador KVM USB 3.0 HDMI® con 4 puertos le permite controlar cuatro computadoras equipadas con HDMI, mediante un solo monitor, teclado y ratón. El concentrador KVM también incluye audio con entrada de 3.5mm y un concentrador integrado de 3 puertos USB 3.0.

## Práctico y económico uso compartido de periféricos USB 3.0

Este conmutador KVM incluye un concentrador integrado con 3 puertos USB 3.0, el cual funciona por separado de su teclado y mouse HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana), a fin de poder compartir dispositivos periféricos USB entre cada computadora conectado y evitar los gastos adicionales que implican adquirir otro equipo. El concentrador USB 3.0 cambia automáticamente sus dispositivos USB conectados a la computadora seleccionada, lo cual le evita las molestias de desconectar y reconectar sus periféricos.

La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

### **Calidad de imágenes de alta definición**

Su compatibilidad con imágenes de alta resolución (1080p), permite que este conmutador KVM con 4 puertos HDMI pueda procesar con claridad impecable las imágenes de pantallas HDMI, lo cual resulta ideal para aplicaciones gráficas que requieran resoluciones de video 1920 x 1080.

### **Control total multimedia**

El conmutador KVM incluye puertos auxiliares de audio con entrada de 3.5mm, los cuales le permiten compartir audio análogo independiente, a partir de cada uno de sus computadoras conectadas, con su juego de bocinas de escritorio. Audio independiente, junto con video HDMI 1080p, le ofrece control total multimedia entre diferentes ordenadores, lo cual hace de este conmutador KVM la solución perfecta para aplicaciones de profesionales creativos, como el diseño o la edición de video y sonido.

El modelo SV431HDU3A2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Controle cuatro computadoras equipadas con HDMI y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, mouse y monitor)
- Lleve a cabo aplicaciones multimedia HD 1080p, como el diseño gráfico o creaciones CAD y CAM
- Comparta periféricos USB 3.0 entre cuatro computadoras

### Features

- Comparta de forma fácil dispositivos periféricos con el concentrador integrado USB 3.0
- Video de calidad de alta definición compatible con resoluciones de hasta 1080p
- Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3.5mm auxiliar
- No requiere software ni controladores
- Puertos independientes de mouse y teclado HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Montaje en Rack	Opcional
	Plataformas Admitidas	USB 3.0
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	HDMI
<b>Rendimiento</b>	Control IP KVM	No
	Especificaciones de Audio	Soporte de sonido estéreo de 2 canales
	Hot-Key Selection	Sí
	Longitud Máxima del Cable	15,24m
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	4 - HDMI (19 pines) Hembra Input
		1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
	Interfaz(es) de Consola	1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
		4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
	Otra(s) Interfaz(es)	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	4 - Indicadores LED de selección de puerto/enlace
		1 - LED de alimentación
<b>Requisitos de Energía</b>	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18

	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~80% sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.7 in [43 mm]
	Ancho del Producto	5.1 in [130 mm]
	Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
	Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM HDMI de 4 puertos
		4 - Patas de Goma
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
		1 - Guía de inicio rápido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.