

## Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC

Product ID: SVKMS2



El cable conmutador de mouse y teclado USB, de 2 puertos, con transferencia de archivos para PC y Mac®, modelo SVKMS2, permite controlar dos sistemas mediante un juego de un solo teclado y un solo mouse, además de que permite la transferencia de archivos entre equipos/sistemas Windows® y Mac®.

Este compacto conmutador KM ofrece instalación automática (no se requiere software ni controladores adicionales) y conecta los equipos/sistemas Windows o Mac mediante un puerto USB 2.0, lo cual permite la conmutación entre sistemas de forma sencilla, ya que para pasar al segundo monitor basta con desplazar el mouse o utilizar las teclas de acceso rápido.

Este conmutador KM de dos puertos USB también permite compartir el contenido del Portapapeles, a fin de copiar y pegar texto de un sistema a otro, o bien arrastrar y soltar archivos para transferirlos y administrar datos de forma sencilla.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfecto para oficinas donde un único usuario debe controlar varios equipos y el espacio del escritorio es limitado
- Ideal para técnicos de PC o para entornos de bancos de pruebas ya que permite controlar y monitorear dos sistemas simultáneamente
- Una solución conveniente para usuarios de negocios que necesitan transferir archivos entre su computadora de escritorio y una laptop

### Features

- Permite compartir el mouse y el teclado entre 2 computadoras
- Compatible con sistemas Windows® y Mac®
- Sencilla conmutación entre sistemas mediante el mouse o las teclas de acceso rápido
- Transferencia de archivos mediante la técnica de arrastrar y soltar
- Permite copiar y pegar texto entre sistemas
- Plug-and-Play, no requiere CD de software/driver

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	ID del Conjunto de Chips	MCT - WH88
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
<b>Rendimiento</b>	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
<b>Conector(es)</b>	Conectores del Host	2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
<b>Software</b>	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019 Mac OS 10.6 a 10.14
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	2 - Alimentación / Enlace
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 85% Sin Condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.5 in [1.1 cm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18.5 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	1.4 oz [40 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]

Ancho de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Longitud de la Caja	7 in [17.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja
	1 - Cable para Compartir Mouse y Teclado
	1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.