

## KM Switch kabel met bestandsoverdracht voor PC en Mac - USB 2.0

Product ID: SVKMS2



Met de SVKMS2 2-poorts USB-toetsenbord/muis-schakelkabel met bestandsoverdracht voor pc en Mac® kunt u twee computersystemen besturen met slechts één toetsenbord- en muisset en kunt u bestanden kopiëren tussen de aangesloten Windows®- en/of Mac-systemen.

Deze compacte KM-schakelkabel wordt automatisch geïnstalleerd (geen aanvullende software of stuurprogramma's vereist) en sluit uw Windows- en/of Mac-systemen op elkaar aan via een standaard USB 2.0 poort. Daardoor wordt het schakelen tussen systemen net zo gemakkelijk als het bewegen van uw muis over uw tweede scherm of met behulp van sneltoetsen.

Deze eenvoudige 2-poorts USB KM-switch biedt het extra voordeel van het delen van tekst op het klembord zodat u tekst van het ene systeem naar het andere kunt kopiëren en plakken of bestanden kunt verslepen voor zeer eenvoudig bestandsoverdracht en databeheer.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfect voor kantoortoepassingen waarbij meerdere computers moeten worden bediend door een enkele gebruiker en bureauimte beperkt is
- Ideaal voor PC-reparatie of testomgevingen, waar twee systemen tegelijk kunnen worden bediend en gecontroleerd
- Een handige oplossing voor de zakelijke gebruiker die bestanden moet overzetten tussen een desktopsysteem en een laptop

### Features

- Voor het delen van toetsenbord en muis tussen 2 computers
- Compatibel met Windows®- en Mac®-systemen
- Eenvoudig schakelen tussen systemen met de muis of sneltoetsen
- Slepen en neerzetten van bestanden
- Tekst kopiëren en plakken tussen systemen
- Plug-and-Play, geen drivers of software nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Chipsetcode	MCT - WH88
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximum aantal gebruikers	1
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016 Mac OS 10.6 tot 10.14
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	2 - Voeding / koppeling
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Vochtigheid	85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	0.7 in [18.5 mm]
	Gewicht product	1.4 oz [40 g]
	Hoogte product	0.5 in [11.5 mm]
	Kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6 ft [1.8 m]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	4.1 oz [116 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Kabel voor delen van toetsenbord / muis
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.