

3U Vaste 19" universele serverrack rails met verstelbare diepte

Product ID: UNIRAILS3U



Met deze 3U server rack rails kunt u niet- rackmonteerbare apparatuur zoals desktopservers, netwerkkapparatuur of KVM switches, in uw 19" server rack monteren zonder 1U rack ruimte te moeten opofferen, zoals dat bij een traditioneel schap het geval is. Deze rack rails zijn ook een prima oplossing voor het monteren van apparatuur met beschadigde rails of niet meer verkrijgbare OEM-apparatuur zoals Dell™, IBM®, HP® of Apple servers waarvoor geen rack rails meer beschikbaar zijn.

Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Verander niet-rackmonteerbare apparatuur in 3U hardware die wel voor

rack-montage geschikt is

Dankzij deze rack rails kunt u niet voor niet-rackmonteerbare apparatuur monteren, door plaatsing van uw apparatuur in een open frame dat door drie stevige dwarsstangen wordt ondersteund. U kunt niet-rackmonteerbare apparatuur monteren door de rails aan uw server rack te bevestigen en uw apparatuur op het onderstel te plaatsen. Bij apparatuur dat al montagegaten heeft, bieden de rails ook meerdere montagepatronen voor de bevestiging van uw apparatuur, voor extra veiligheid.

Universeel design kan aan bijna elk 19" server rack worden gemonteerd

Deze montagerails voldoen aan de EIA-310 standaard voor 19" rack-monteerbare apparatuur en zijn universeel compatibel met 19" server racks. De diepte kan aan diverse rack maten en configuraties worden aangepast. Bovendien is er een kabelbeheerpaneel aan de achterkant, dat voor nog meer flexibiliteit kan worden verwijderd.

Maximale duurzaamheid

Om te garanderen dat uw apparatuur veilig is, zijn deze montagerails gemaakt van koudgewalst staal. Het duurzame design kan een gewicht tot 45 kg ondersteunen.

De UNIRAILS3U wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Monteer rack-monteerbare apparatuur waarvan de originele rails ontbreken
- Te gebruiken om OEM-apparatuur zoals Dell, IBM, HP of Apple servers in een rack te monteren, waarvan de rack rails niet meer verkrijgbaar zijn
- Monteer niet-rackmonteerbare apparatuur veilig in een 19" EIA-310 server rack

Features

- Monteer eenvoudig uw niet-rackmonteerbare apparatuur in een rack
- Monteer apparatuur zonder dat u extra 1U rack ruimte hoeft op te offeren, in tegenstelling tot traditionele rack schappen
- Koel uw apparatuur dankzij een open framedesign, dat de luchtstroom niet belemmert
- Universele ondersteuning voor EIA-310 19" server racks
- Maximale duurzaamheid door een constructie van koudgewalst staal
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Verwijderbaar achterpaneel voor kabelbeheer
- Max. gewicht 97 kg
- Instelbare diepte van 420 mm tot 1054 mm
- Montagegaten met verschillende opties voor het veilig bevestigen van uw apparatuur

Hardware	Warranty	Lifetime
	Kabelbeheer	Ja
	Type frame	Staal
	U-hoogte	3U
Prestaties	Weight Capacity (Stationary)	215 lb [97.3 kg]
Fysieke eigenschappen	Gewicht product	8.3 lb [3.8 kg]
	Kleur	Zwart
	Maximale montagediepte	41.5 in [1054 mm]
	Minimale montagediepte	16.5 in [420 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	9.1 lb [4.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Set universele rails voor serverrack
		14 - M5 schroeven
		14 - M5 kooimoeren
		1 - M5 sleutel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.