

Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 90,7kg

Product ID: UNISLDSHF19H



L'étagère de rack coulissante réglable UNISLDSHF19H permet d'ajouter une étagère coulissante ventilée avec gestion des câbles dans presque tous les racks de serveur à quatre montants et presque toutes les armoires. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Grâce à sa profondeur de montage réglable, elle s'installe facilement dans des armoires de serveur d'une profondeur de montage allant de 746,5 mm à 807 mm. Les rails de guidage comportent également un mécanisme de verrouillage qui empêche l'étagère de coulisser trop loin ou de se refermer dans le rack avant la fin de l'entretien.

D'une charge maximale de 90,7 kg, cette robuste étagère coulissante de rack est faite d'acier laminé à froid et est ventilée pour mieux laisser circuler l'air et durer plus longtemps dans votre salle de serveurs ou votre armoire de câblage.

Pour faciliter le passage des câbles dans le rack, nous avons ajouté un bras réversible de gestion des câbles qui peut se fixer au dos de l'étagère, ainsi qu'un cadre réglable permettant de placer l'équipement où vous le souhaitez sur l'étagère.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Espace de rangement supplémentaire pour matériel ou équipement et périphériques hors rack
- S'installe dans presque tous les racks à quatre montants et presque toutes les armoires

Features

- Supporte jusqu'à 90,7 kg
- Profondeur de montage réglable de 746,5 mm à 807 mm
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Inclut un bras réversible de gestion des câbles
- Étagère ventilée laissant mieux circuler l'air
- Rails de guidage avec verrous pour empêcher l'étagère de coulisser trop loin
- Construction robuste en acier laminé à froid de 2 mm

Matériel	Warranty	2 Years
	Gestion de câbles	Oui
	Hauteur U	2U
	Normes de l'industrie	EIA RS310-D
	Options de fixation	Montage en façade (avant et arrière)
Performance	Weight Capacity (Stationary)	200.5 lb [90.7 kg]
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Epaisseur du boîtier	0.1 in [2 mm]
	Poids du produit	21 lb [9.5 kg]
	Profondeur de montage maximal	31.8 in [807 mm]
	Profondeur de montage minimale	29.4 in [746.5 mm]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	24.9 lb [11.3 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Ensemble pour étagère
		2 - Contour d'oreille et glissière (gauche / droite)
		2 - Support de contour d'oreille (gauche / droite)
		1 - Ensemble de gestion des câbles
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.