

2HE ausziehbarer belüfteter Fachboden mit Kabelführung / verstellbarer Montagetiefe bis 56,7 kg

Product ID: UNISLDSHF19M



Dank des verstellbaren Rack-Fachbodens UNISLDSHF19M können Sie ein belüfteten, ausziehbaren Fachboden mit Kabelmanagement in fast jedes/jeden 4-Pfosten-Server-Rack oder Serverschrank montieren. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Dank der verstellbaren Montagetiefe kann der Fachboden ganz einfach in Serverschränke mit Montagetiefen von 702,2 mm bis 802,2 mm montiert werden. Die Schiebeschienen bieten zudem einen Sperrmechanismus, um ein zu weites Ausziehen des Fachbodens oder ein Zurückgleiten des Fachbodens in das Rack vor Abschluss der Wartung zu verhindern.

Dieser verstellbare Fachboden bietet eine Traglast bis zu 56,7 kg, eine belüftete Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl für besseren Luftstrom und Strapazierfähigkeit im Serverraum oder in Kabelschrankinstallationen.

Für eine einfachere, saubere Kabelführung im Rack haben wir einen umkehrbaren Kabelmanagementarm mitgeliefert, der an der Rückseite des Fachbodens befestigt werden kann. Zudem sorgt eine verstellbare Einfassung dafür, dass die Geräte an ihrer vorgesehenen Stelle auf dem Fachboden verbleiben.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Stellen Sie zusätzlichen Speicherplatz für Hardware oder Geräte und Peripheriegeräte ohne Rackmontage bereit
- Installation in praktisch jedem standardmäßigen 4-Pfosten-Rack oder -Schrank

Features

- Trägt bis zu 56,7 kg
- Verstellbare Montagetiefe zwischen 702,2 mm und 802,2 mm
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Mit umkehrbarem Kabelmanagementarm
- Belüfteter Fachboden für besseren Luftstrom
- Schiebeshienen mit Sperren, damit der Fachboden nicht zu weit herausgezogen werden kann
- Stabile 2-mm-Konstruktion aus kalt gewalztem Stahl

Hardware	Warranty	2 Years
	Industrienormen	EIA RS310-D
	Kabelmanagement	Ja
	Management der Luftzirkulation	Belüftet
	Montageoptionen	Montage vorn (vorn und hinten)
	U-Höhe	2U
Leistung	Weight Capacity (Stationary)	125.3 lb [56.7 kg]
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusestärke	0.1 in [2 mm]
	Gehäusotyp	Stahl
	Max. Montagetiefe	31.6 in [802.2 mm]
	Min. Montagetiefe	27.6 in [702.2 mm]
	Produktgewicht	18 lb [8.2 kg]
Verpackungsinformationen	Package Height	4.4 in [11.3 cm]
	Package Length	29.1 in [74 cm]
	Package Width	21.7 in [55.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	22.2 lb [10.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Fachbaugruppe 2 - Haken- und Schiebebaugruppe (links/rechts) 2 - Hakenhalterung (links/rechts) 1 - Kabelmanagementbaugruppe 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.