

USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 10m Type-A(オス/メス)

Product ID: USB2AAEXT10M



10m USB 2.0アクティブ延長ケーブル。一端にUSB Aオスコネクタ、もう一端にUSB Aメスコネクタがついており、最長10mの距離でUSB 2.0デバイスをアクティブ延長します。

本製品は、距離上の制限と電源上の制限を同時に克服するオールインワンのケーブルです。バスパワーのアクティブ回路を使用し、通常のUSBケーブルの対応距離を越えるパフォーマンスを発揮します。

このケーブルは最大4本までデジチェーン接続に対応し、合計で40mまでUSBを延長することができます。必要であれば、ケーブルに付属のユニバーサルACアダプタを使用し、壁面コンセントから給電することができます。

このリピーターケーブルはUSB 2.0のデータレート(480Mbps)に完全対応しており、StarTech.comでは2年間保証を提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長
- 最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能

Features

- 1x USB-A オスコネクタ
- 1x USB-A メスコネクタ
- 完全シールドでエラーのない接続を実現
- ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
- USB バスパワー
- 外付けユニバーサルACアダプタ付属
- 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
- Windows® 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート

	Warranty	2 Years
ハードウェア	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	PVC -ポリ塩化ビニル
コネクタ	コネクタA	1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
	コネクタB	1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
特記 / 必要条件	注意	4本までカスケード接続し、さらなる接続距離の延長が可能です。
電源	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	H
	入力電圧	110V-240V AC
	入力電流	0.35 A
	出力電圧	5 DC
	出力電流	1A
	消費電力(W)	5
	電源	ACアダプタ同梱
物理的特徴	ケーブル長さ	32.8 ft [10 m]
	コネクタタイプ	ストレート
	色	ブラック
	製品重量	14.5 oz [410 g]
	製品長さ	32.8 ft [10 m]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	工場出荷時(パッケージ)重量	23.9 oz [677 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 10m USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(オス/メス) 1 - ユニバーサルACアダプタ 1 - 北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ

Product appearance and specifications are subject to change without notice.