

Câble USB-A vers USB-C à angle droit de 1 m - M/M - USB 2.0

Product ID: USB2AC1MR



Ce câble USB vers USB-C™ coudé à angle droit est particulièrement pratique pour charger votre appareil téléphone ou tablette dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un chargeur mural ou un ordinateur portable.

Connexion facile

Le câble est doté d'un connecteur USB Type-C™ coudé à angle droit permettant une connexion aux ports difficiles d'accès, idéal lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule. Positionnez le câble sur la gauche ou la droite de votre appareil mobile, en mode portrait ou paysage. Lorsque votre appareil mobile est en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le câble.

Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension excessive pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce qui empêche toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles détériorations.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles USB

Remplacez le câble USB vers USB-C fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Vos appareils mobiles seront ainsi toujours prêts à être utilisés tout au long de votre trajet.

Le modèle USB2AC1MR de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie pour une fiabilité à toute épreuve.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Envoyez des messages, travaillez ou jouez sur votre téléphone ou tablette USB-C même lorsque votre appareil est en charge, sans être gêné par le câble
- Chargez ou synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C avec votre ordinateur
- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural, d'un chargeur de voiture ou d'un chargeur Power Bank

Features

- Un connecteur USB-C coudé vers la droite permet de connecter votre appareil même dans les zones difficiles d'accès
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	24/30 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	3.3 ft [1 m]
	Poids du produit	0.8 oz [24 g]
	Style de connecteur	Droit à angle droit
Informations d'emballage	Poids brut	1 oz [28 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C vers usb-a

Product appearance and specifications are subject to change without notice.