

Cavo Active USB 2.0 A a B da 9 m - M/M

Product ID: USB2HAB30AC



Questo cavo USB A a B da 9,1 m, dotato di un connettore USB Type-A e di un connettore USB Type-B, assicura un collegamento di alta qualità alle periferiche USB 2.0.

Tecnologia ottimale

Questo cavo USB è stato accuratamente progettato con materiali di altissima qualità e integra un chip equalizzatore che permette prestazioni oltre i limiti dei cavi USB standard e la comunicazione con periferiche fino a 9,1 m di distanza.

Il prodotto USB2HAB30AC è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette il collegamento al computer di dispositivi USB 2.0/1.1 a una distanza di 10 metri

Features

- Il chip equalizzatore integrato consente collegamenti USB 2.0 fino a 10 metri

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Lunghezza max cavo	29.5 ft [9 m]
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - USB B (4 pin) Maschio
Note/requisiti speciali	Nota	USB2HAB30AC ha un consumo massimo di 70mA per l'alimentazione della circuiteria attiva interna
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	5.650
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	13.100
	Lunghezza cavo	29.5 ft [9 m]
	Lunghezza prodotto	29.5 ft [9 m]
	Peso prodotto	15.3 oz [433 g]
Informazioni confezione	Package Height	2.7 in [68 mm]
	Package Length	5.5 in [14 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Peso spedizione (confezione)	17.8 oz [503 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo certificato USB 2.0 High Speed 10 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.