

Câble USB Actif A vers B 20 m - M/M - Noir

Product ID: USB2HAB65AC



Le câble USB A vers B 20 m USB2HAB65AC intègre un circuit actif alimenté par bus qui permet de dépasser la limite de 5 m d'un câble standard.

La connexion plus longue offre assez de longueur de câble pour connecter vos périphériques USB 2.0 jusqu'à 20 m de votre PC, ordinateur portable ou serveur, vous permettant de positionner vos appareils selon vos besoins.

Ce câble USB 2.0 actif a été fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez un périphérique USB B (boîtier de disque dur, imprimante, clavier, souris, modem, etc.) jusqu'à 20 m de votre PC, ordinateur portable ou serveur - au-delà de la limite de 5 mètres de l'USB 2.0

Features

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB B mâle
- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimentation USB par bus, aucune source d'alimentation externe requise
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

	Warranty	2 Years
Matériel	Placage du connecteur	Nickel
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
	Connecteur B	1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	24 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	65 ft [19.8 m]
	Longueur du produit	65 ft [19.8 m]
	Poids du produit	28.5 oz [807 g]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Package Height	2.3 in [59 mm]
	Package Length	8.9 in [22.6 cm]
	Package Width	8.4 in [21.4 cm]
	Poids brut	34.2 oz [968 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble USB 2.0 actif A vers B 20 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.