

USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Product ID: USB2SATAIDE



Dieses USB 2.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder IDE-Festplatte über USB 2.0 mit einem Computer. Mit dem Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Gehäuse anschließen und sparen so Zeit und Mühe. Der USB 2.0 SATA/IDE-Adapter verfügt über LED-Anzeigen, mit deren Hilfe Sie problemlos Status und Aktivitätsaktualisierungen überwachen können. Zudem ist er für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Servicetechniker, die ältere Festplatten testen oder Daten von diesen abrufen müssen
- Techniker, die reisen und mit vielen verschiedenen Typen von Festplatten umgehen
- Schließen Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke an fast jeden Notebook oder Desktop-PC an.
- Ideal zum Testen und schnellen Wechseln von Laufwerken

Features

- Integrierte Anschlüsse für sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA- und IDE-Festplatten
- LED-Anzeigen für Status und Aktivitätsaktualisierungen
- Host-Schnittstelle entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
- Kompakte, mobile Form

Hardware	Warranty	2 Years
	Chipset-ID	JMicron - JM20337
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerktyp	SATA & IDE
Leistung	4Kn Support	Ja
	ATAPI Support	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
	Laufwerksteckverbinder	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Buchse
		1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD) Buchse
		1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
		1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse		
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Abwärtskompatibel mit dem USB 1.1-Standard, aufgrund langsamer Übertragungsraten jedoch nicht empfohlen.
		Mit „Rev. B“ gekennzeichnete Geräte getestet mit 6 TB 4Kn 7200 RPM-Festplatten in Mac OS 10.12 und Windows 10
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - IDE Erkennung/Aktivität
		1 - SATA Erkennung/Aktivität
		1 - USB-Link
Strom	Ausgangsspannung	12/5V DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	Innovativ
	Stromverbrauch	24
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff

	Produktbreite	1.7 in [43 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [51 g]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktlänge	2.8 in [70 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	2.1 in [53 mm]
	Package Length	8.5 in [21.5 cm]
	Package Width	5.9 in [14.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	14.5 oz [410 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 2.0-auf-SATA/IDE-Konverter
		1 - SATA data cable
		1 - power adapter breakout cable
		1 - Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.