

USB naar 5,5 mm voedingskabel - type N connector - 1 m

Product ID: USB2TYPEN1M



Hebt u genoeg van het meeslepen van een aparte wandadapter voor het opladen van uw 5 V apparaten, zoals bepaalde externe harde schijven, streaming mediaspelers en Bluetooth® luidsprekers?

Met deze 1 m USB-voedingskabel kunt u 5 V gelijkstroomapparaten met een type N (buitendiameter: 5,5 mm, binnendiameter: 2,5 mm) voedingsconnector gemakkelijker opladen. U kunt de apparaten voeden of opladen via een beschikbare USB-poort van uw laptop of desktop.

Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt deze USB2TYPEN1M voedingskabel van StarTech.com gedekt door onze levenslange garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voed uw externe harde schijf of andere apparaten met een type N voedingsconnector via een beschikbare poort op uw computer
- Laad uw Bluetooth-luidsprekers en andere oplaadbare apparaten op via een beschikbare USB-poort van uw computer

Features

- Gegoten connectoren met trekcontlasting
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Duurzaam uitgevoerd in PVC

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - Barrel Power Connector (Size N, OD: 5.5, ID: 2.5) Mannelijk
Voeding	Polariteit pin midden	Positief
Fysieke eigenschappen	Breedte product	3.3 ft [1 m]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	1 oz [28 g]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	0 ft [0 m]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	4.6 in [11.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 oz [34 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1 m USB naar 5V DC Plug Type N Voedingskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.