

USB 3.0 - デュアルDisplayPort変換ディスプレイアダプタ 4K/60Hz

Product ID: USB32DP24K60



USB - デュアルDisplayPortアダプタ。Windows®またはMacコンピュータに4K/60Hzモニター2台を接続します。

4K/60Hzモニター2面对応のワークステーションを構成

このアダプタを使用すると、ノートパソコンのUSB 3.0ポート1口から4K/60Hz解像度ディスプレイ2台への出力が可能になります。WindowsまたはMacシステムのUSB 3.0 (5Gbps)ポートにアダプタを差し込み、DisplayPortモニターをアダプタに接続するだけですぐに使えます。

コンピュータシステムに4Kビデオ出力のネイティブサポートがない場合でも、複数画面で4Kビデオの画質が得られるアダプタです。

画面スペースを広げて効率アップ

4Kディスプレイが2台あると、ノートパソコンを効率よく使用し、同じ時間でより多くの作業をこなせるようになります。各ディスプレイで4K性能に対応しているため、1080pに比べ4倍のスクリーンスペースを使えることとなります。

複数ディスプレイには別々のコンテンツを4096 x 2160p(60Hz)の解像度で出力可能です。各ディスプレイで別々のデータポイントを表示し、マルチタスクがしやすくなるので、表計算や文書作成、ウェブ閲覧などのビジネス用途に最適です。一例として、ディスプレイ1台でデータ計算を行い、別のディスプレイではレポートを作成し、ノートパソコンの搭載画面ではインターネット検索を行うなどの使い方が可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続
- 複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示
- 異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集

Features

- USB 3.0ポート1口に2台のディスプレイを接続し、作業効率をアップ
- 4096 x 2160p(60Hz)に対応、驚きの画質を提供
- Mac OS およびWindows対応
- DisplayLink™ 4K プラグアンドプレイ認定。ドライバとアップデートの自動インストールに対応
- USBバスパワー駆動に対応し追加の電源供給が不要

ハードウェア	Warranty	2 Years
	AV入力	USB 3.0
	AV出力	DisplayPort
	USB/パス・スルー	なし
	オーディオ	あり
	チップセットID	DisplayLink - DL-6950
	ポート	2
	メモリ	2GB
性能	オーディオ仕様	2チャンネル ステレオ
	ワイド画面サポート	あり
	一般仕様	本USBビデオアダプタは、DisplayLinkチップセット・ファミリーを使用しています。本製品と他のUSBビデオアダプタやドッキングステーションを1台のコンピュータで併用する場合、それらデバイスが、TriggerまたはFrescoチップセット・ファミリーを使用していないことを確認して下さい。
	対応解像度	ワイドスクリーン (16/32ビット): 4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1152, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1366 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720 スタンダード (16/32ビット): 1600 x 1200, 1400 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
	最大デジタル解像度	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
	コネクタB	2 - DisplayPort(20ピン) メス
ソフトウェア	OS互換性	Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 macOS 10.6 - 10.12 / 10.14 - 10.15 Ubuntu 14.04/16.04 Chrome OS™ v55+
特記 / 必要条件	注意	コンピュータ1台につき1個のUSBビデオアダプタのみサポートされます。 このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。
	システムおよびケーブル要件	システムプロセッサ: クアドコア 2.4GHz (i5推奨) システムメモリ: 4GB
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	湿度	0~90% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	11.8 in [300 mm]
	色	ブラック
	製品幅	5.6 in [14.2 cm]
	製品重量	5.5 oz [155 g]
	製品長さ	6.9 in [17.5 cm]
	製品高さ	1.2 in [3 cm]
パッケージ情報	Package Height	5.3 in [13.4 cm]
	Package Length	6.1 in [15.5 cm]
	Package Width	1.8 in [45 mm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.2 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB ビデオアダプタ 1 - クイックスタート ガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.