

USB 3.0 - デュアルHDMI変換ディスプレイアダプタ 4K/30Hz

Product ID: USB32HD2



USB - HDMI®デュアルモニタアダプタ。USB 3.0ポート1口を使用して、2台のHDMIディスプレイをコンピュータに接続します。片方のHDMIポートで最大4K、もう片方では最大1920 x 1200の出力解像度に対応します。

複数ディスプレイで作業効率をアップ

MSTに対応しておらず、外付けビデオポートが少ないコンピュータでは、ワークステーションへのディスプレイ追加が簡単にはできません。このUSB - デュアルHDMIアダプタは、2口のビデオ出力に対応し、画面を追加して作業効率を向上させます。複数ディスプレイがあると、複数のアプリケーションに同時アクセスし、ひとつの画面で作業をしながら、もうひとつの画面で資料を参照するなど、作業の自由度が広がります。

最大4Kの解像度で画面を最大限に活用

このUSBビデオアダプタでは、1つのポートで4K/30Hzに対応しています。このため、コンピュータに搭載のビデオカードで4K出力をネイティブサポートしていない場合でも、4K対応のモニター、HDテレビ、プロジェクタなどを接続することができます。プライマリ画面を外付けの4Kモニターに拡張またはミラーリングし、画面スペースを増やしてマルチタスクしやすい環境を作り、作業効率を向上させます。

あらゆるビジネス用途に適したUSB 3.0性能

USB 3.0の高性能インターフェイスを使用する本アダプタは、従来のUSB アダプタよりもスムーズな文書スクロール、より高い解像度、全体的なパフォーマンス向上を実現しています。ウェブ閲覧、メール、表計算、プレゼンテーションなど、すべてのビジネス用途を想定しています。また、USBモニターで資料を参照すると同時に、ゲームやCAD設計といったリソース消費の大きなアプリケーション用にシステムビデオカードを確保しておくことも可能です。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ワークステーションにディスプレイ2台を追加
- 別々の画面で複数のアプリケーションを実行
- 4Kモニターやテレビにメイン画面をミラーリング

Features

- USB 3.0ポート1口に2台のディスプレイを接続し、作業効率をアップ
- 4K解像度を追加し、コンピュータで驚きの画質を実現
- 標準ビジネスアプリケーションで優れたUSBビデオ性能を活用
- USBバスパワー対応なので、外付け電源が不要
- 2ch(ステレオ)オーディオサポート

ハードウェア	Warranty	2 Years
	AV入力	USB 3.0
	AV出力	HDMI
	USB/パス・スルー	なし
	オーディオ	あり
	チップセットID	Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3
	ポート	2
	メモリ	64MB
性能	オーディオ仕様	2チャンネル ステレオ
	ワイド画面サポート	あり
	対応解像度	出力 1: 3840×2160, 2048×1152, 1920×1200, 1920×1080, 1680×1050, 1366×768, 1280×800, 1280×768, 1280×720, 1600×1200, 1400×1050, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480 出力 2: 2048 X1152, 1920×1080, 1680×1050, 1366×768, 1280×800, 1280×768, 1280×720, 1600×1200, 1400×1050, 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480 **全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています
	最大デジタル解像度	4K x 2K @ 30Hz
コネクタ	コネクタA	1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス Input 2 - HDMI(19ピン) メス Output
	コネクタB	
ソフトウェア	Microsoft WHQL認証済み	あり
	OS互換性	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
	特記 / 必要条件	
注意	注意	コンピュータ1台につき1個のUSBビデオアダプタのみサポートされます。 このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には 適していません。
	システムおよびケーブル要件	システムプロセッサ:クアドコア 2.4GHz (i5推奨) システムメモリ:4GB ゲームには適しません
環境条件	保存温度	-20°C to 75°C (-4°F to 176°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	湿度	<85% (結露しないこと)
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	9.8 in [250 mm]
	色	ブラック
	製品幅	2.6 in [66 mm]
	製品重量	2 oz [56 g]
	製品長さ	12.4 in [31.5 cm]
	製品高さ	0.6 in [1.5 cm]
パッケージ情報	Package Height	1.5 in [38 mm]
	Package Length	8.1 in [20.7 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	工場出荷時(パッケージ)重量	0.4 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB ビデオアダプタ 1 - クイックスタート ガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.