

USB 3.0 - VGA変換アダプタ USBポート x1付き 1920x1200

Product ID: USB32VGAEH



USB 3.0ポートを最大ビデオ解像度1920x1200 (WUXGA)に対応するVGA出力ポートとして使用できるUSB 3.0 - VGAアダプタ。USB 3.0パススルー機能を内蔵しており、VGAアダプタ接続に使うUSBポートの代わりに接続ポートを提供します。USBポート数が限られているUltrabook™などのノートパソコンユーザにとって便利なソリューションとなります。

外付けグラフィックカードとして機能する本USB - VGAアダプタは、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンにマルチモニタ機能を追加します。USB 3.0で最適なパフォーマンスを実現しますが、USB 2.0にも下位互換性があります。

SuperSpeed USB 3.0の高速インターフェイスを使用する本アダプタは、VGAディスプレイ/プロジェクタに高画質コンテンツをスムーズに表示します。デスクトップのメイン画面を外付けモニタにミラーリングして、同じ画面を複数のディスプレイに表示したり、デスクトップを拡張して作業スペースを増やし作業効率をアップさせることができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

推奨動作環境:

CPU: Quad Core 2.4GHz以降 (i5推奨)

RAM: 4 GB以上

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 外付けVGAディスプレイを追加しデスクトップを拡張
- 1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
- メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
- 大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
- PCをVGAプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
- 参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適

Features

- TAA Compliant
- 最大解像度1920x1200対応
- 1ポートUSB 3.0ハブ内蔵
- SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり
- 手軽な簡単実装
- USBパワード - 外付けアダプタ不要
- ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択可能
- ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウェア
- 1台のシステムで複数(最大5本)のUSB32VGAEHアダプタを使用可能

ハードウェア	Warranty	2 Years
	AV入力	USB 3.0
	AV出力	VGA
	USB/パス・スルー	あり
	オーディオ	なし
	チップセットID	Trigger - T5-302
	バス型	USB 3.0
	メモリ	16MB
	対応ディスプレイ数	1
	業界標準	SuperSpeed USB 3.0、USB 2.0
性能	ワイド画面サポート	あり
	一般仕様	このUSBビデオアダプタは、DisplayLinkファミリ チップセットを使用しています。本製品を他のUSBビデオアダプタまたはドッキングステーションと一緒にコンピュータに接続する場合、TriggerまたはFrescoファミリ チップセットを搭載したデバイスの使用は避けてください。
	対応解像度	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	最大アナログ解像度	1920x1200
コネクタ	コネクタA	1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス Input
	コネクタB	1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス 1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) メス Output
ソフトウェア	Microsoft WHQL認証済み	あり
	OS互換性	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
特記 / 必要条件	注意	このUSBビデオアダプタは、Triggerファミリチップセットを使用しています。他のUSBビデオアダプタまたはドッキングステーションと一緒に本デバイスをコンピュータに接続する場合は、Trigger以外のファミリ (DisplayLink®やFresco Logic®など)を使用するデバイスは避けるようにしてください。 コンピュータ1台に最大で5件のUSBビデオアダプタを接続。複数アダプタのサポートは、システムリソースによって異なります。

		このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。
	システムおよびケーブル要件	システムプロセッサ: クアドコア 2.4GHz (i5推奨) システムメモリ: 4GB
電源	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	動作温度	0°C to 50°C (32°F to 158°F)
	湿度	<85% (結露しないこと)
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	6.3 in [160 mm]
	色	ブラック
	製品幅	1.9 in [49 mm]
	製品重量	2.6 oz [74 g]
	製品長さ	3.3 in [85 mm]
	製品高さ	0.7 in [1.7 cm]
パッケージ情報	Package Height	1.6 in [41 mm]
	Package Length	5.8 in [14.8 cm]
	Package Width	8.2 in [20.9 cm]
	工場出荷時 (パッケージ) 重量	8 oz [227 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - USB 3.0 - DVIアダプタ 1 - ソフトウェアCD 1 - ユーザマニュアル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.