

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI & 4K DisplayPort

Product ID: USB3DOCKHDPC



Diese TAA-konforme USB-3.0-Dockingstation für zwei Monitore kombiniert einen USB-3.0-Hub mit 4 Anschlüssen, Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüsse, einen USB-Schnellladeanschluss und einen GbE-RJ45-Anschluss mit Wake-on-LAN (WOL).



4K-Ultra-HD-Auflösung

Diese 4K-USB-Dockingstation unterstützt DisplayPort plus HDMI Dual Video oder ein einzelner DP-Bildschirm mit 4K-Ultra-HD-Auflösung (3840 x 2160p).

Maximal unterstützte Auflösungen*

Konfiguration des Videoausgangs	Max. DisplayPort-Auflösung	Max. HDMI-Auflösung
DisplayPort (Einzelner Bildschirm)	3840 x 2160p (4K)	Entf.
HDMI (Einzelner Bildschirm)	Entf.	2560 x 1440p
DisplayPort und HDMI (zwei Bildschirme)	2048 x 1152p	2048 x 1152p

**Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.*

Integrierter USB-3.0-Hub

Der integrierte USB-Hub verfügt über vier USB-3.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

USB-Schnellladen

Mit dem stets funktionsbereiten USB-Schnellladeanschluss der USB-3.0-Dockingstation können Geräte ohne Laptopverbindung aufgeladen werden. Zudem unterstützt das System die USB-Akku-Ladespezifikation 1.2, sodass Sie Ihre Tablets und anderen Mobilgeräte mühelos aufladen können.



Direkte Ethernet-Konnektivität

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerk.

Einfach zu verwenden

Diese Dockingstation mit DisplayPort und HDMI ist universell kompatibel, funktioniert mit nahezu allen Mac- und Windows®-Laptops mit USB 3.0 und umfasst ein 60 cm langes USB-3.0-Kabel für eine schnelle Einrichtung.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel. Diese USB-3.0-Dockingstation wird mit einer konkurrenzfähigen 3-Jahres-Garantie sowie kostenlosem lebenslangem mehrsprachigen technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Klassenzimmer
- Computerräume
- Netzwerk- und Systemadministration

Features

- Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und 4K-DP) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
- Höhere Auflösung bis zu 3840 x 2160p auf einem einzelnen Display
- Maximieren Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten mit zwei Bildschirmen bei einer Auflösung von 2048 x 1152p
- Schließen Sie über 4 x USB-3.0-Anschlüsse mehr Geräte an
- Laden Sie Ihre mobilen Geräte über einen integrierten USB-Schnellladeanschluss auf

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 USB 3.0 - Hub-Anschlüsse unterstützen Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz/2560 x 1600/2560 x 1440 (DisplayPort - Einzelner Monitor)
		2560 x 1440 (HDMI - Einzelner Monitor) 2048 x 1152 und 2048 x 1152 (DisplayPort und HDMI - Zwei Monitore) Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s	
UASP-Unterstützung	Ja	
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
		1 - HDMI (19-polig) Buchse
		1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - RJ-45 Buchse
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
		1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+

Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	DisplayPort-Display muss 4K-Auflösungen unterstützen Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Link (Grün) 1 - Aktivität (Gelb)
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	6.5 A
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	1.5 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	4-pin DIN
	Stromverbrauch	32.5
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	90% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
	Kabellänge	2 ft [0.6 m]
	Produktbreite	3 in [76 mm]
	Produktgewicht	9.8 oz [277 g]
	Produktgröße	0.9 in [2.4 cm]
	Produktlänge	8.9 in [22.7 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	2.8 in [71 mm]
	Package Length	7.8 in [19.8 cm]
	Package Width	9.9 in [25.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-Laptop-Dockingstation 1 - 60 cm USB 3.0-Kabel 1 - Universales Netzteil 4 - Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Treiber-CD

Product appearance and specifications are subject to change without notice.