

2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Product ID: USBPLATELP



Das 2-Port-Low Profile-USB-Slotblech USBPLATELP konvertiert die USB-Stifte an einem USB 2.0-Hauptplatinen-Header in 2 standardmäßige USB A-Ports.

Das Slotblech ist eine ideale Lösung für kompakte Computergehäuse. Es kann an der Rückblende eines Low Profile- oder Thin Client-Computergehäuses montiert werden und fügt zwei USB-Buchsen für einfache Verbindungen mit USB-Peripheriegeräten hinzu.

Das USB-Hauptplatinenadapterkabel wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie zwei USB 2.0-Buchsen an der Rückseite eines kompakten Computergehäuses hinzu

Features

- 2x USB A-Buchsen
- 2x IDC-5-Buchsen
- Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplattenanschlüsse
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- Bietet 28 cm Kabellänge

	Warranty	Lifetime
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
	Steckverbinder B	2 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.1 lb [0.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2-Port USB A Low Profile Slotblech-Adapter (Buchse)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.