

1,8 m Micro USB-kabel – A till högvinklad Micro-B

Product ID: UUSBHAUB6RA



UUSBHAUB6RA USB-A till Micro-B-kabel på 1,8 m ger en anslutning av hög kvalitet mellan Micro B-utrustade mobila USB 2.0-enheter (som t.e.x BlackBerry® eller Android-baserade smarttelefoner, digitalkameror, handdatorer, surfplattor och GPS-system m.m.) och en USB-kapabel dator för vardagliga uppgifter som datasynkronisering, filöverföringar och laddning.

Den högvinklade Micro USB-kontakten placerar kabeln så att du enkelt har tillgång till din mobila digitala enhet i både porträtt- och landskapsläge, även när den laddas.

Denna USB-A till högvinklad Micro-B kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Som alternativ har StarTech.com även en 1,8 m USB A till vänstervinklad Micro-B kabel (UUSBHAUB6LA), vilken är lika praktisk som den högvinklade kabeln men som gör att du kan ansluta till dina USB Micro-B-enheter från andra hållet.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Överför data, koppla flera USB-enheter och ladda dina Micro USB-enheter utan kablar i vägen

Features

- 1x USB "A"-hankontakt
- 1x högvinklad USB Micro-B hankontakt
- Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Gjutna kontakter med dragavlastning

	Warranty	Lifetime
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6 ft [1.8 m]
	Kontakttyp	Rak till högvinklad
	Produktlängd	6 ft [1.8 m]
	Tråddimension	30 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 lb [0 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1,8 m Micro USB-kabel – A till högvinklad Micro-B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.