

HDMI auf USB-C Video Capture Gerät - UVC - Plug-and-Play - Mac und Windows - 1080p

Product ID: UVCHDCAP



Mit diesem HDMI-zu-USB-C-Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihrem USB-C™- USB-A- oder Thunderbolt™ 3-Computer aufzeichnen, und dank des langlebigen Aluminiumgehäuses können Sie es auch sorglos mit Ihrem Laptop transportieren.

Einfache Einrichtung, einfache Erfassung

Für eine unkomplizierte Aufnahme können Sie das HDMI-Aufnahmegerät installieren, indem Sie es einfach an Ihren Computer anschließen. Das Aufnahmegerät verfügt über USB Video Class (UVC), ein Standard für Videoaufnahmen, der standardmäßig von Mac, Windows® und Linux® unterstützt wird. Im Gegensatz zu anderen Aufnahmegeräten, die eine proprietäre Treiber- Installation erfordern, wird die Installation bei UVC-basierte Aufnahmegeräten automatisch ausgeführt und sind so wortwörtlich eine Plug-and-Play-Lösung. Mit diesem Aufnahmegerät sind Sie außerdem nicht an die mitgelieferte Software gebunden. Sie können jede beliebige Software von Drittanbietern verwenden, die UVC-kompatible Rahmen verwendet, wie z. B. Quicktime oder Directshow®.

Aufnahme von 1080p-HD-Video mit 60 FPS

Nehmen Sie 1080p-Video mit 60 FPS (Bilder (Frames) pro Sekunde) auf, um Inhalte zu speichern, sodass sie geteilt, gespeichert oder bearbeitet werden können. Nehmen Sie Meetings, Präsentationen, Konferenzgespräche und Bilder von Sicherheitsanlagen direkt auf Ihren Computer auf.

Streamen Sie Ihre 1080p-Inhalte

Streamen Sie Ihr Video über das Internet mit Twitch™ oder anderen Video-Streaming-Plattformen von Drittanbietern. Mit der mitgelieferten Software oder Ihrer eigenen UVC-kompatiblen Software von Drittanbietern wie z. B. Open Broadcaster Software (OBS), können Sie Videos live über das Internet mit Twitch oder anderen Video-Streaming-Plattformen von Drittanbietern senden.

Der UVCHDCAP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Nehmen Sie Meetings, Präsentationen oder Konferenzgespräche direkt an Ihrem Computer auf
- Laden Sie aufgezeichnete Videos hoch, oder übertragen Sie Ihr Signal live an jede Online-Video-Plattform
- Nehmen Sie Schulungsvideos oder Tutorials an Ihrem Laptop oder Ihrer Spielekonsole auf

Features

- Problemlose USB-C-HDMI-Aufzeichnung mit UVC-Videostandard und Plug-and-Play-Installation
- Übertragen Sie Ihre Videoquelle live über das Internet, mit Unterstützung für Live-Streaming
- Erhalten Sie die HD-Bildqualität Ihres Ausgangsmaterial (maximale Auflösung 1080p bei 60 FPS)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	USB
	AV-Eingang	HDMI
	Chipset-ID	Mstar - MST3363CNK-170
	Industrienormen	MPEG4 (H.264) USB Video Class (UVC)
Leistung	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-Audio
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 60 FPS
	Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
	Steckverbinder B	1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C
	Feuchtigkeit	20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-5°C to 40°C
Physische Eigenschaften	Farbe	Silver & Black
	Produktbreite	2.4 in [60 mm]
	Produktgewicht	2.8 oz [80 g]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktlänge	3.6 in [92 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Aufnahmegerät 1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel 1 - USB-A-zu-USB-B-Kabel 1 - HDMI Kabel 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.