

## Bulkrol Cat 5e Ethernet kabel - CMR geclassificeerd -304,8 m - massief - wit

Product ID: WIR5ECMRWH



De WIR5ECMRWH 304,8 m lange Cat5e bulkstijgkabel voldoet aan of overtreft alle Cat 5e specificaties voor betrouwbare Ethernet-netwerkverbindingen en heeft een duurzame witte PVC-mantel waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien voor een meer gestructureerde installatie. Bulkverpakkingen zijn perfect voor aangepaste lengtes en zorgen ervoor dat u een kabel van precies de juiste lengte heeft voor uw installatie.

De WIR5ECMRWH is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

### Als stijgkabel goedgekeurd

Deze categorie 5e kabel is getest voor de installatie van CMR-stijgkabels en is ideaal voor de installatie van kabels in de wand en tussen vloeren en liftschachten, waarvoor CMR-brandbeveiliging vereist is.

## **100% koper - waardevoller**

Cat5e-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

## **0,25 mm<sup>2</sup> draad**

Deze Cat5e-kabel is gemaakt van een 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Kan worden gebruikt bij de installatie van stijpkabels (in de wand, tussen vloeren, liftschachten etc.)
- Ontworpen voor gebruik met Fast Ethernet-netwerken

### Features

- UL genoteerd CMR-brandbeveiliging
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen
- Hoogwaardige 0,25 mm<sup>2</sup> koperdraad
- Met feet gemarkeerde kabel

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	4 Pair UTP
	Brandbestendigheid	CMR goedgekeurd (stijgbuis)
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Kabelspecificatie	CAT5e - 350 MHz
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Draaddikte	24 AWG
	Gewicht product	19.8 lb [8.9 kg]
	Kabellengte	1000 ft [304.9 m]
	Kleur	Wit
	Lengte product	1000 ft [304.9 m]
	Type geleider	Massief koper
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	8.9 in [22.7 cm]
	Package Length	13.9 in [35.3 cm]
	Package Width	13.9 in [35.2 cm]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	21.9 lb [9.9 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 304,8 m lange bulkrol witte CMR Cat5e massieve UTP-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.