

Câble Ethernet Cat6 en vrac - 304,8 m - Classification CMR - Câble réseau solide - Noir

Product ID: WIR6CMRBK



Ce câble Cat6 en vrac assure des connexions réseau Gigabit fiables, garantissant ainsi la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes. Le câble Cat6 est conçu pour les installations verticales comme les gaines encastrées.

Certification CMR

Ce câble de catégorie 6 a été testé pour des installations verticales CMR. Il est donc idéal pour l'acheminement de câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines d'ascenseur où une classification incendie CMR est requise.

100 % cuivre pour une valeur exceptionnelle

Chacun de nos câbles est fabriqué à partir des meilleurs conducteurs en cuivre et confectionné puis testé avec soin afin de maintenir la paradiaphonie (NEXT) à un niveau nettement inférieur aux limites acceptables.

Fil de 0,26 mm² pour une connexion réseau hautes performances

Assurez la capacité nécessaire à vos applications Ethernet exigeantes, telles que Power-over-Ethernet et la diffusion vidéo en flux continu 4K ou 1080p, grâce à des câbles dotés d'un fil de cuivre de 0,26 mm².

Le WIR6CMRBK offre des performances ultra fiables et bénéficie notre garantie à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conçu pour les installations verticales comme pour l'acheminement des câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines d'ascenseur où une classification incendie CMR est requise
- Transmettez des données, un signal voix et un signal vidéo sur des réseaux Gigabit

Features

- Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
- Prend en charge les connexions réseau 550 MHz/1 Gb/s Ethernet fiables
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- ETL Verified
- Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure

Matériel	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	Homologué CMR (riser)
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Calibre du câble	CAT6 550 MHz
	Vitesse max. de transfert de données	10BASE-T via 1000BASE-T Ethernet
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	23 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	1000 ft [304.9 m]
	Longueur du produit	1000 ft [304.9 m]
	Poids du produit	28.1 lb [12.7 kg]
	Type de conducteur	Cuivre massif
Informations d'emballage	Package Height	8.3 in [21 cm]
	Package Length	17.7 in [45 cm]
	Package Width	17.7 in [45 cm]
	Poids brut	30.9 lb [14 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Rouleau de câble Cat6

Product appearance and specifications are subject to change without notice.