

304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Grau

Product ID: WIR6CMRGR



Die 304,8 m lange Rolle Cat6-Riser-Kabel WIR6CMRGR (grau) entspricht oder übertrifft alle Cat6 Spezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Die Ummantelung ist mit Angaben zur verbleibenden Länge in Fuß markiert, sodass leicht erkennbar ist, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt und Sie die Kabellänge gemäß Ihren Installationsanforderungen zuschneiden können.

Das WIR6CMRGR ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Riser-fähig

Dieses Cat 6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo ein CMR Brandschutzgrad benötigt wird.

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

0,26 mm²-Kabel

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,26 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Entwickelt für Gigabit-Netzwerke

Features

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,26 mm²-Kupferkabel
- Längen-markiertes Kabel

Hardware	Warranty	Lifetime
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung	Kabelnennwerte	CAT6 - 500 MHz
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	23 AWG
	Farbe	Grau
	Kabellänge	1000 ft [304.9 m]
	Leitungstyp	Massives Kupfer
	Produktgewicht	34.1 lb [15.4 kg]
	Produktlänge	1000 ft [304.9 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	29.3 lb [13.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 304,8 m Großrolle graues CMR-Cat 6-Solid UTP-Kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.