

## Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Product ID: DP2DVIS



El Adaptador Activo DisplayPort a DVI de Enlace Único, DP2DVIS permite conectar su fuente de video DisplayPort (ordenador de escritorio, laptop, etc.) a un monitor, proyector o pantalla DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD, eliminando el gasto de actualizar a un monitor equipado con DisplayPort.

A diferencia de los adaptadores pasivos, este conversor DP a DVI ofrece una conversión activa para usar con cualquier salida DisplayPort - ideal para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ multimodo (ej.: ATI Eyefinity). Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200, este dispositivo de diseño compacto brinda una solución simple para convertir una salida DisplayPort proporcionando compatibilidad con monitores, televisores o proyectores DVI existentes.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar un monitor DVI existente con su nuevo ordenador o fuente DisplayPort
- Perfecto para usar su monitor DVI como pantalla secundaria
- Perfecto para pantallas de formatos más grandes que emplean altas resoluciones DVI
- De utilidad para tarjetas gráficas que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multimodo)

**Características**

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Soporte para pantallas DVI-D, incluyendo televisores y Apple Cinema Display HD
- Conector DisplayPort con Cierre de Seguridad
- Compatible con la especificación DisplayPort 1.1a
- Soporta HDCP 1.3
- Funciona con tarjetas de video que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Estándares Industriales	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
	Soporte de Audio	No
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	1920x1200
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines) Hembra
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 80% a 90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	2 cm [0.8 in]
	Ancho del Producto	44 mm [1.7 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	14.6 cm [5.7 in]
	Longitud del Producto	20 cm [7.9 in]
	Peso del Producto	48 g [1.7 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	20 mm [0.8 in]
	Ancho de la Caja	20 cm [7.9 in]
	Longitud de la Caja	22 cm [8.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	57 g [2 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a DVI

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.