

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Product ID: EC13942



Esta Tarjeta Adaptadora Express Card con 2 puertos FireWire 1394a para Ordenador Portátil ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión FireWire 400

Asegurando un operación continua con los periféricos conectados a través del puerto FireWire 400, esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mbps por lo que resulta perfecta para conectar dispositivos equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador portátil desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador portátil con una ranura Express Card con el fin de descargar fotos o vídeos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto con ExpressCard

Características

- Dos puertos FireWire de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Compatible con IEEE 1394-1995, 1394a-2000 y estándares OHCI 1.1
- Se adapta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	2
	ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - XIO2200A
	Interfaz	FireWire 400 (1394a)
	Tipo de Bus	ExpressCard
	Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	400 Mbps
Conector(es)	Puertos Externos	2 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Una Ranura ExpressCard disponible
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
	Alimentación de Salida	1A+
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Salida	12V DC
	Tipo de Enchufe	H
Características Físicas	Altura del Producto	1.9 cm [0.7 in]
	Ancho del Producto	34 mm [1.3 in]
	Longitud del Producto	12 cm [4.7 in]
	Peso del Producto	100 g [3.5 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	24.5 cm [9.6 in]
	Ancho de la Caja	76 mm [3 in]
	Longitud de la Caja	15 cm [5.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	144 g [5.1 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - FireWire ExpressCard 1 - Cable FireWire 4-6 Pines 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.